

3m DisplayPort 1.2 Kabel - 4K x 2K Ultra HD VESA Gecertificeerde DisplayPort Kabel - DP naar DP Video Kabel voor Scherm/Monitor/Display - Latching DP Connectors

Productcode: DISPL3M



De DISPL3M 3 m DisplayPort™ 1.2 kabel met sluitingen biedt een veilige verbinding tussen uw DisplayPort-apparaten en hogere prestaties dan HDMI® of dual link DVI.

De DP-kabel ondersteunt hoge resoluties tot 4k x 2k (4096 x 2160) bij 60 Hz met een maximale HBR2-bandbreedte van 21,6 Gbps. De kabel ondersteunt ook Multi-Stream (MST) voor daisy chaining van meerdere schermen en biedt optionele audio-ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit een DisplayPort-scherm aan op een pc of andere DisplayPort-bron

Eigenschappen

- **HIGH PERFORMANCE KABEL:** Deze 3m VESA Gecertificeerde DisplayPort v1.2 kabel ondersteunt 4K x 2K (3840x2400p 60Hz), 21.6 Gbps bandbreedte, HBR2, 8Ch Audio, Multi-Stream Transport (MST), GTC voor preciese audio channel timing & 3D Stereo (2560x1600p 120Hz)
- **BETROUWBAAR ONTWERP:** Duurzame ABS-connectoren met flexibele PVC trekantlasting en mantel

voorkomt rafelen/beschadiging door buigen of ruw gebruik; Metalen substructuur biedt EMI-afscherming; Vergrendelbare DP-connectoren voorkomen onbedoelde ontkoppeling

- **PRODUCTIEKWALITEIT:** 28AWG kabel met vergulde connectoren voor een betere signaalintegriteit en betrouwbaarheid; superieure EMI-afscherming met Al-Mylar folie en vlechtwerk zorgt voor een hogere kwaliteit video en audio; Backwards compatibel met DP 1.1

- **APPLICATIES:** Ideaal voor thuis/kantoren/boardrooms/klaslokalen, werkt met uw laptop/professionele werkstations met FirePro™ S9000/7000, W8100/7100/5100 of R5000 grafische kaarten; Gebruik met UHD/4K-monitoren, projector of groot beeldscherm

- **SPECS:** 3m | Zwart | DisplayPort v1.2 | DP Latching Male naar Male | 28 AWG | PVC Kabelmantel, ABS connector omhulsel | Afscherming: Al-Mylar folie met Vlechtwerk | HBR 2, MST, GTC | Levenslange garantie

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	19
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Brandbestendigheid	CMG goedgekeurd (algemeen doel)

Connector(en)

Connector A	1 - DisplayPort (20-polig)
Connector B	1 - DisplayPort (20-polig)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Vergrendelbaar
Draaddikte	28 AWG
Kabellengte	9.8 ft [3 m]
Buitendiameter kabel	0.3 in [7.3 mm]
Lengte product	9.8 ft [3.0 m]

Breedte product	0.8 in [2.0 cm]
Hoogte product	0.4 in [1.1 cm]
Gewicht product	7.3 oz [207.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	7.8 in [19.8 cm]
Package Width	7.6 in [19.3 cm]
Package Height	1.7 in [4.2 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	6.8 oz [192.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 3m lange vergrendelbare Displayport 1.2-kabel
-------------	---

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.