

Câble DisplayPort 1.2 50cm - Câble DisplayPort Certifié VESA 4K x 2K Ultra HD - Câble Court DP à DP pour Moniteur - Cordon d'Affichage/Vidéo DP Fin - Connecteurs DP à Verrouillage

N° de produit: DISPL50CM



Le câble 0,5m DisplayPort 1.2 DISPL50CM avec verrouillage constitue une connexion sûre entre vos périphériques DisplayPort et offre une performance plus élevée que les câbles HDMI® ou Dual Link DVI.

Le câble DP prend en charge des résolutions élevées jusqu'à 4k x 2k (4096 x 2160) à 60 Hz avec une bande passante HBR2 maximale de 21,6 Gb/s. Ce câble prend également en charge le flux MST (Multi-Stream) pour plusieurs écrans installés en série et offre un support audio en option.

Le câble court DisplayPort de 50 cm est idéal pour les applications mobiles, comme pour connecter votre ordinateur portable à un écran. Il constitue une solution portable, qui en fait un accessoire parfait pour les ordinateurs portables.

Le DISPL50CM bénéficie d'une fiabilité garantie et pour assurer que le contenu protégé de façon numérique s'affiche correctement grâce à des capacités HDCP et DPCP.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Connexion d'un écran DisplayPort à un PC ou une autre source DisplayPort

Spécifications techniques

- **CÂBLE HAUTE PERFORMANCE** : câble DP v1.2 certifié VESA 50cm prend en charge la technologie 4K x 2K (3840x2400p 60Hz), une bande passante de 21,6 Gbps, HBR2, 8 canaux audio, MST, GTC pour une synchronisation des canaux audio et 3D stéréo (2560x1600p 120Hz)
- **CONCEPTION FIABLE** : connecteurs ABS durables avec gaine et décharge de traction en PVC flexible empêchent l'effilochage et les dommages ; la sous-structure métallique des connecteurs assure un blindage EMI ; connecteurs DP à verrouillage
- **FABRICATION DE QUALITÉ** : fil de 28 AWG avec connecteurs plaqués or pour une fiabilité accrues du signal ; blindage EMI supérieur avec feuille d'Al-Mylar et tresse de cuivre pour une meilleure qualité vidéo et audio ; rétrocompatible avec DP 1.1
- **APPLICATIONS** : Pour la maison/bureaux/salles de réunion/salles de classe ; fonctionne avec vos stations de travail professionnelles équipées de CG FirePro™ S9000/7000, W8100/7100/5100 ou R5000 ; avec des moniteurs 1080p/UHD/4K, un projecteur/grand écran
- **CARACTÉRISTIQUES** : 50cm | Noir | DisplayPort v1.2 | DP à Verrouillage M/M | 28 AWG | Gaine du câble en PVC, coque du connecteur en ABS | Blindage : Feuille Al-Mylar avec tresse | Protocoles : HBR 2, MST, GTC | Garantie à vie

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Nombre de conducteurs	19
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Résistance au feu	Homologué CMG (usage général)

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - DisplayPort (20 broches)
Connecteur B	1 - DisplayPort (20 broches)

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
---------	------

Style de connecteur	A verrouillage
Calibre du fil	28 AWG
Longueur de câble	1.6 ft [0.5 m]
Dia. ext. du câble	0.3 in [7.3 mm]
Longueur du produit	19.7 in [50.0 cm]
Largeur du produit	0.8 in [2.1 cm]
Hauteur du produit	0.5 in [1.2 cm]
Poids du produit	1.7 oz [48.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	6.1 in [15.4 cm]
Largeur du Paquet	7.8 in [19.7 cm]
Hauteur du Paquet	1.0 in [2.6 cm]
Poids brut	2.3 oz [66.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble verrouillable DisplayPort 1.2 de 50 cm
-----------------------	--

Informations de garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis