

Cable de 5m DisplayPort 1.2 - Cable DisplayPort 4K x 2K Ultra HD Certificado por VESA
- Cable DP a DP para Monitor - con Conectores DP con Pestillo

ID del Producto: DISPL5M



El cable DisplayPort™ 1.2, modelo DISPL5M, con cierres permite conexiones seguras entre sus dispositivos equipados con DisplayPort, a una distancia de hasta 5 metros entre la fuente y la pantalla.

Este cable DisplayPort ofrece un rendimiento superior a HDMI® o DVI de enlace dual, además de admitir resoluciones de alta definición de hasta 4k x 2k (4096 x 2160) a 60 Hz, con un ancho de banda máximo HBR2 de 21,6 Gbps. También admite MST ("Multi-Stream") para la conexión en serie de varios monitores, además de compatibilidad opcional con audio.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conexión de una pantalla DisplayPort a un PC u otra fuente DisplayPort

Características

- CABLE DE ALTO RENDIMIENTO: Compatible con 4K x 2K (3840x2400p 60Hz), 21,6 Gbps de ancho de banda, HBR2, 8Ch Audio, Multi-Stream Transport (MST), GTC para una sincronización precisa de los canales de audio y 3D Stereo (2560x1600p 120Hz)

- **DISEÑO FIABLE:** Los conectores de ABS con alivio de tensión y cubierta de PVC flexible evitan que se dañen debido al uso intensivo. La subestructura metálica del conector proporciona blindaje EMI. Conectores DP con pestillo
- **FABRICACION DE CALIDAD:** Conectores chapados en oro para mejorar la integridad de la señal y la fiabilidad. El blindaje EMI superior con lámina de Al-Mylar y trenzado de cobre proporciona una mayor calidad de vídeo y audio. Retrocompatible con DP 1.1
- **APLICACIONES:** Ideal para el hogar/oficinas/salas de juntas/salas de conferencias/aulas. Funciona con su portátil/estación de trabajo profesional con tarjetas gráficas FirePro™ S9000/7000, W8100/7100/5100 o R5000. Uso con monitores o proyectores UHD/4K
- **ESPECIFICACIONES:** 5m | Negro | DisplayPort v1.2 | DP con pestillo macho a macho | 26/28 AWG | Cubierta de cable de PVC, cubierta de conector ABS | Blindaje: Lámina de Al-Mylar con trenzado | Protocolos: HBR 2, MST, GTC

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	19
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)

Conector(es)

Conector A	1 - DisplayPort (20 pines)
Conector B	1 - DisplayPort (20 pines)

Características Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Mecanismo de Bloqueo
Calibre del Conductor	26/28 AWG
Longitud del Cable	16.4 ft [5 m]

Cable OD	0.3 in [7.3 mm]
Longitud del Producto	16.4 ft [5.0 m]
Ancho del Producto	0.9 in [2.3 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.4 cm]
Peso del Producto	13.8 oz [391.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	7.9 in [20.1 cm]
Ancho de la Caja	8.7 in [22.2 cm]
Altura de la Caja	1.7 in [4.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	13.5 oz [382.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable DisplayPort® con Cierre de Seguridad 5m
---------------------	---

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.