

Câble DisplayPort 1.2 de 5 m - Câble DisplayPort Certifié VESA 4K x 2K Ultra HD - Câble DP à DP pour Moniteur - Cordon Vidéo/Affichage DP - Connecteurs DP à Verrouillage

Nº de produit: DISPL5M



Le câble DisplayPort™ 1.2 DISPL5M à verrouillage offre une connexion sécurisée entre vos appareils DisplayPort et permet une distance de connexion pouvant atteindre 5 mètres entre votre source et votre écran.

Le câble DP offre une performance supérieure à celle de l'HDMI® ou du DVI Dual Link et prend en charge les hautes résolutions jusqu'à 4K x 2K (4096 x 2160) à 60 Hz et une bande passante HBR2 maximale de 21,6 Gb/s. Ce câble prend également en charge le flux MST (Multi-Stream) pour installer plusieurs écrans en série et offre un support audio en option.

Le câble long DisplayPort DISPL5M bénéficie d'une fiabilité garantie et pour assurer que le contenu protégé de façon numérique s'affiche correctement grâce à des capacités HDCP et DPCP.

## Certifications, rapports et compatibilité







## **Applications**

• Connexion d'un écran DisplayPort à un PC ou une autre source DisplayPort



## Spécifications techniques

- CÂBLE HAUTE PERFORMANCE : câble DP v1.2 certifié VESA de 5m prend en charge la technologie 4K x 2K (3840x2400p 60Hz), une bande passante de 21,6 Gbps, HBR2, 8 canaux audio, MST, GTC pour une synchronisation des canaux audio et 3D stéréo (2560x1600p 120Hz)
- CONCEPTION FIABLE : connecteurs ABS durables avec gaine et décharge de traction en PVC flexible empêchent l'effilochage et les dommages ; la sous-structure métallique des connecteurs assure un blindage EMI ; connecteurs DP à verrouillage
- FABRICATION DE QUALITÉ : fil de 26 AWG avec connecteurs plaqués or pour une fiabilité accrues du signal ; blindage EMI supérieur avec feuille d'Al-Mylar et tresse de cuivre pour une meilleure qualité vidéo et audio ; rétrocompatible avec DP 1.1
- APPLICATIONS : Pour la maison/bureaux/salles de réunion/salles de classe ; fonctionne avec vos stations de travail professionnelles équipées de CG FirePro™ S9000/7000, W8100/7100/5100 ou R5000 ; avec des moniteurs 1080p/UHD/4K, un projecteur/grand écran
- CARACTÉRISTIQUES : 5m | Noir | DisplayPort v1.2 | DP à Verrouillage M/M | 26/28 AWG | Gaine du câble en PVC, coque du connecteur en ABS | Blindage : Feuille Al-Mylar avec tresse | Protocoles : HBR 2, MST, GTC

Matériel		
	Politique de garantie	Lifetime
	Nombre de conducteurs	19
	Placage du connecteur	Nickel
	Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
	Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
	Résistance au feu	Homologué CMG (usage général)
Connecteur(s)		
	Connecteur A	1 - DisplayPort (20 broches)
	Connecteur B	1 - DisplayPort (20 broches)
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Style de connecteur	A verrouillage





	Calibre du fil	26/28 AWG
	Longueur de câble	16.4 ft [5 m]
	Dia. ext. du câble	0.3 in [7.3 mm]
	Longueur du produit	16.4 ft [5.0 m]
	Largeur du produit	0.9 in [2.3 cm]
	Hauteur du produit	0.6 in [1.4 cm]
	Poids du produit	13.8 oz [391.0 g]
Informations d'emballage		
J	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	7.9 in [20.1 cm]
	Package Width	8.7 in [22.2 cm]
	Package Height	1.7 in [4.3 cm]
	Poids brut	13.5 oz [382.0 g]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Câble verrouillable DisplayPort 5 ?m
Information of		
Informations de garantie		,
	Warranty	À Vie

<sup>\*</sup> L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis