

Cavo Video DisplayPort 1.2 da 5 m - Cavo DisplayPort Certificato VESA 4K x 2K Ultra HD - Cavo Video DP/DP per Monitor - Cavo Video/display DP - Connettori DP a Scatto

ID prodotto: DISPL5M



Il cavo DisplayPort™ 1.2 DISPL5M con latching offre un collegamento sicuro tra i dispositivi dotati di DisplayPort e permette il collegamento fino a una distanza di 5 metri tra sorgente e display.

Il cavo DP è in grado di fornire prestazioni superiori rispetto a HDMI® o DVI dual link grazie al supporto di risoluzioni elevate fino a 4k x 2k (4096 x 2160) @ 60Hz e con una larghezza di banda HBR2 massima di 21,6 Gbps. Il cavo supporta inoltre il Multi-Stream (MST) per il collegamento a margherita di più monitor e fornisce il supporto audio opzionale.

Il cavo DisplayPort lungo DISPL5M assicura che i contenuti digitalmente protetti vengano visualizzati correttamente grazie alla funzione HDCP e DPCP.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente il collegamento di un monitor DisplayPort a un'altra sorgente DisplayPort o al PC

Caratteristiche

- ALTE PRESTAZIONI: Questo cavo DisplayPort v1.2 certificato VESA da 5 m supporta 4Kx2K

(3840x2400p 60Hz), 21,6 Gbps di larghezza di banda, HBR2, 8Ch Audio, Multi-Stream Transport (MST), GTC per un preciso sincronizzazione dei canali audio e 3D Stereo

- **AFFIDABILE:** connettori ABS con scarico della trazione e rivestimento in PVC impediscono lo sfilacciamento/danneggiamento da piegatura/improprio; la sottostruttura in metallo fornisce la schermatura EMI; connettori DP a scatto per evitare la disconnessione
- **COSTRUZIONE DI QUALITÀ:** cavo da 26AWG con connettori placcati in oro per una migliore integrità e affidabilità del segnale; schermatura EMI superiore con lamina di Al-Mylar e treccia in rame per una maggiore qualità video e audio; compatibile con DP 1.1
- **APPLICAZIONI:** Ideale per casa/uffici/sale riunioni/sale conferenze/classi; funziona con workstation professionali con schede grafiche FirePro™ S9000/7000, W8100/7100/5100 o R5000; Da utilizzare con con monitor 1080p/UHD/4K, proiettori o grandi display
- **SPECIFICHE:** 7 m | Nero | DisplayPort v1.2 | Connettore a scatto DP Maschio a Maschio | 26/28 AWG | Cavo con rivestimento in PVC, rivestimento del connettore ABS | Schermatura: lamina Al-Mylar intrecciata | Protocolli: HBR 2, MST, GTC | Garanzia a vita

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Numero di conduttori	19
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
Classe di resistenza al fuoco	Classe CMG (uso generale)

Connettore/i

Connettore A	1 - DisplayPort (20 pin)
Connettore B	1 - DisplayPort (20 pin)

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Latch
Diametro filo	26/28 AWG
Lunghezza del cavo	16.4 ft [5 m]

OD cavo	0.3 in [7.3 mm]
Lunghezza prodotto	16.4 ft [5.0 m]
Larghezza prodotto	0.9 in [2.3 cm]
Altezza prodotto	0.6 in [1.4 cm]
Peso prodotto	13.8 oz [391.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	7.9 in [20.1 cm]
Larghezza del Pacco	8.7 in [22.2 cm]
Altezza del Pacco	1.7 in [4.3 cm]
Peso spedizione (confezione)	13.5 oz [382.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo latching DisplayPort 5m
--------------------------	----------------------------------

Informazioni sulla garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.