

DisplayPort 1.2 ケーブル / 5m / 4K60Hz / VESA規格認定 / 21.6Gbps HBR2 / 抜け防止機構付き / DPオス - DPオス / ブラック / ディスプレイポート / モニターケーブル

製品ID: DISPL5M



ラッチつきDisplayPort™ 1.2 ケーブル。DisplayPort対応デバイス間をしっかりと接続し、ソースとディスプレイの間で5mの接続距離に対応します。

このDPケーブルは、最大 4K2K (4096 x 2160) @ 60Hzの高解像度と21.6 GbpsのHBR2帯域幅に対応し、HDMI®またはデュアルリンクDVIよりも高い性能を提供します。マルチストリーム(MST)にも対応しているため複数モニタのデジチェーン接続もでき、オプションのオーディオサポートも提供します。

本製品は、HDCPおよびDPCP両方に対応しているため、デジタル保護コンテンツが正しく表示されます。

## 認証、レポート、互換性



## 用途

- ・ DisplayPortディスプレイをPCその他のDisplayPortソースに接続

## 製品の特長

- ・ 高性能ケーブル: VESA規格対応DisplayPort v1.2 ケーブル(5m)。4K x 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応

堅牢設計: 柔軟なPVCストレーンリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタシェル。EMI保護機能を提供するメタルコネクタサブ構造、脱落を防ぐラッチつきDPコネクタ

- ・ 高品質構造: 金めっきコネクタと26 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 +

銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり

用途: 家庭、オフィス、会議室、教室などのモニター、プロジェクター、大型ディスプレイ (1080p/UHD/4K) に接続。業務用ワークステーション (FirePro™ S9000/7000、W8100/7100/5100/R5000グラフィックカード搭載機など) に理想的

仕様: 5m | ブラック | DisplayPort v1.2 | DP ラッチ付きコネクタ オス - オス | 26/28 AWG | PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル | シールド: アルミマイラー箔 + 編組 | 対応プロトコル: HBR 2/MST/GTC

#### ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
導体数	19
コネクタメッキ	ニッケル
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド (編組 + アルミ箔)
ファイア定格	CMG 定格 (汎用)

#### コネクタ

コネクタA	1 - DisplayPort [20ピン]
コネクタB	1 - DisplayPort [20ピン]

#### 物理的特徴

色	ブラック
コネクタタイプ	抜け防止機構あり
ワイヤゲージ	26/28 インチ
ケーブル長	5 m [16.4 ft]
ケーブル外径	7.3 mm [0.3 in]
製品縦	5.0 m [16.4 ft]
製品横	2.3 cm [0.9 in]
製品高さ	1.4 cm [0.6 in]
製品重量	391.0 g [13.8 oz]

#### パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	20.1 cm [7.9 in]
パッケージ横	22.2 cm [8.7 in]
パッケージ高さ	4.3 cm [1.7 in]

工場出荷時(パッケージ)重量 382.0 g [13.5 oz]

---

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - 5m DisplayPort ラッチ付きケーブル
---------	------------------------------

---

Warranty Information

Warranty	整備品ライフタイム保証
----------	-------------

---

\* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。