

3m DisplayPort 1.2 Kabel mit Verriegelung (Stecker/Stecker) - DP 4k Kabel - Schwarz

Produkt-ID: DISPLPORT10L



Dieses DisplayPort-Kabel verbindet sicher Ihre mit DisplayPort ausgestattete Geräte und liefert eine höhere Leistung als HDMI® oder Dual-Link-DVI.

Das DP-Kabel unterstützt hohe Auflösungen von bis zu 4K x 2K (4096 x 2160, 60 Hz) mit einer maximalen HBR2-Bandbreite von 21,6 Gbit/s sowie optional Audio-Funktionalität. Das Kabel unterstützt zudem Multi Stream Transport (MST) für die Verkettung mehrerer Monitore.

Das 3-Meter-Kabel ist DisplayPort (VESA)-geprüft. Damit unterstützt es die DP 1.2-Spezifikationen und garantiert eine hochwertige, zuverlässige Verbindung all Ihrer DisplayPort-Geräte.

Das DISPLPORT10L fällt unter die Garantie von StarTech.com zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit für die gesamte Produktlebensdauer und garantiert, dass digital geschützte Inhalte einwandfrei dargestellt werden, auch auf HDCP- und DPCP-fähigen Anzeigegeräten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Anschließen eines DisplayPort-Displays an einen PC oder eine andere DisplayPort-Quelle

Merkmale

- Unterstützt hohe Auflösungen bis zu 4K x 2K
- Unterstützt High Bit Rate 2 (HBR2)-Bandbreite von bis zu 21,6 Gbit/s

- DisplayPort (VESA)-zertifiziert
- Abwärts kompatibel mit DisplayPort 1.1
- Entwickelt und gefertigt nach DisplayPort 1.2-Normen
- Unterstützt die Norm DPCP (DisplayPort Content Protection, DisplayPort-Inhaltsschutz) und HDCP
- Spritzgegossene Steckverbinder mit Schnappverschluss und Zugentlastung

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Anzahl von Leitern	19
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Feuerwiderstandsklasse	Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)

Leistung

Allgemeine Spezifikationen	Bewertung des Einschubs: 5000
----------------------------	-------------------------------

Steckverbinder

Steckverbinder A	DisplayPort (20-polig)
Steckverbinder B	DisplayPort (20-polig)

Umwelt

Betriebstemperatur	0 to 50 °C
Lagertemperatur	-20 to 70 °C
Feuchtigkeit	0 bis 95%

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
-------	---------



Steckverbinderart	Einrastend
Drahtstärke	28 AWG
Kabellänge	10.0 ft [3.0 m]
Außendurchmesser des Kabels	0.3 in [7.3 mm]
Produktlänge	10.0 ft [3.0 m]
Produktbreite	0.8 in [20.5 mm]
Produkthöhe	0.4 in [10.8 mm]
Produktgewicht	7.4 oz [210.0 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	1.3 in [34.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	7.6 oz [215.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	3 m DisplayPort™-Kabel 1.2 mit Einrastfunktion - Stecker/Stecker
--------------------	--

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

