

10er Pack 4,6m DisplayPort 1.2 Kabel, 4K x 2K Ultra HD VESA Zertifiziertes DisplayPort Kabel, DisplayPort Monitorkabel, DP auf DP Videokabel mit Griffstecker

Produkt-ID: DISPLPORT15L10PK



Dieses DisplayPort™-Kabel-Multipack ermöglicht zuverlässige Verbindungen über große Entfernung zwischen Ihren Videoquellen und Displays. Die DP-Kabel im 10er-Pack unterstützen Auflösungen bis zu 4K x 2K (4096 x 2160) bei 60 Hz für hochwertiges Video.

Die Stecker-auf-Stecker-DisplayPort-Kabel unterstützen DP 1.2-Funktionalität, einschließlich einer maximalen HBR2-Bandbreite von 21,6 Gbit/s. Die DP-Kabel unterstützen auch Multi-Stream (MST) für die Verkettung mehrerer Monitore mit optionaler Audiounterstützung. Darüber hinaus sind sie abwärtskompatibel mit DisplayPort 1.1.

Die schwarzen DP-Kabel verfügen über Verriegelungen an jedem Anschluss, die eine sichere Verbindung zwischen Ihren Geräten gewährleisten. Sie professionelle 28-AWG-Konstruktion gewährleistet eine hochwertige flexible und saubere Montage.

Die DisplayPort-Kabel-Großpackung ist eine praktische Lösung für Unternehmen, die mehrere Kabel benötigen. Sie bietet hochwertige und zuverlässige DP-Verbindungen für alle geschäftlichen Anforderungen.

Wir führen umfassende Kompatibilitäts- und Leistungstests für alle unsere Produkte durch, um sicherzustellen, dass wir die Industriestandards erfüllen oder übertreffen und unseren Kunden qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Unsere technischen Berater vor Ort verfügen über umfassende Produktkenntnisse und arbeiten direkt mit Unseren Technikern zusammen, um unsere Kunden sowohl vor als auch nach dem Verkauf zu unterstützen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Anschließen eines DisplayPort-Displays an einen PC oder eine andere DisplayPort-Quelle

Merkmale

- HOCHLEISTUNGSKABEL: Dieses 4,6m lange, VESA zertifizierter DisplayPort 1.2 Kabel unterstützt 4K x 2K (3840x2400p 60Hz), 21,6 Gbps Bandbreite, HBR2, 8Ch Audio, Multi-Stream Transport (MST), GTC für präzises Audiokanaltiming und 3D Stereo (2560x1600p 120Hz)
- ZUVERLÄSSIGES DESIGN: Langlebige ABS Stecker mit flexibler PVC Zugentlastung und Ummantelung verhindern Ausfransungen-Beschädigungen; Metallunterstruktur des Steckers bietet EMI-Abschirmung; einrastende DP Stecker verhindern versehentliches Trennen
- QUALITÄTSKONSTRUKTION: 28AWG Kabel mit vergoldeten Steckern zur Verbesserung der Signalintegrität und zuverlässigkeit; Überlegene EMI Abschirmung mit Al-Mylar Folie und Kupfergeflecht für hochwertigere Video-Audioqualität; Rückwärtskompatibel mit DP 1.1
- ANWENDUNGEN: Geeignet für Zuhause, Büros, Konferenzräume, Klassenzimmer, arbeitet mit Ihrem Laptop, Workstations mit FirePro™ S9000, 7000, W8100, 7100, 5100 oder R5000 GPU; Verwendung mit FHD, UHD 4K-Monitoren, Projektor oder großem Bildschirm
- SPEZIFIKATIONEN: 4,6 m; Schwarz; DisplayPort v1.2; DP Einrastende Stecker auf Stecker; 26-28AWG; PVC-Mantel, ABS Stecker gehäuse; Abschirmung: Al-Mylar Folie mit Geflecht; Protokolle: HBR 2, MST, GTC

Hardware

Garantiebestimmungen Lifetime

Anzahl von Leitern	19
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Feuerwiderstandsklass e	Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - DisplayPort (20-polig)
Steckverbinder B	1 - DisplayPort (20-polig)

**Physische
Eigenschaften**

Farbe	Schwarz
Steckverbinderart	Einrastend
Drahtstärke	28 AWG
Kabellänge	15.0 ft [4.6 m]
Produktlänge	15.0 ft [4.6 m]
Produktbreite	0.9 in [2.3 cm]
Produkthöhe	0.5 in [1.3 cm]
Produktgewicht	13.3 oz [378 g]

**Verpackungsinfo
rmationen**

Paketmenge	10
Paketlänge	8.6 in [21.8 cm]
Paketbreite	19.0 in [48.3 cm]
Pakethöhe	8.3 in [21.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	9.2 lb [4.2 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	10 - DisplayPort-Kabel
--------------------	------------------------

**Garantieinformatio
nen**

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.