

30cm DisplayPort 1.2 Kabel mit Verriegelung (Stecker/Stecker) - DP 4k Kabel - Schwarz

Produkt-ID: DISPLPORT1L



Das 30 cm lange DisplayPort 1.2-Kabel DISPLPORT1L mit Einrastfunktion ermöglicht eine sichere Verbindung zwischen DisplayPort-fähigen Geräten und bietet eine höhere Leistung als HDMI® oder Dual Link-DVI.

Das DP-Kabel unterstützt hohe Auflösungen von bis zu 4K x 2K (4096 x 2160) bei 60 Hz mit einer maximalen HBR2-Bandbreite von 21,6 Gbit/s. Dieses Kabel unterstützt auch Multi Stream (MST) für Reihenschaltung von mehreren Monitoren und bietet optionale Audiunterstützung.

Das kurze 30 cm lange DisplayPort-Kabel ist perfekt für mobile Anwendungen geeignet, z. B. zum Verbinden eines Laptops mit einem Monitor, und ist eine mobile Lösung für das Mitführen als Laptopzubehör.

Für garantierte Zuverlässigkeit wird das DISPLPORT1L mit einer lebenslangen StarTech.com-Garantie geliefert, damit sichergestellt wird, dass digital geschützte Inhalte sowohl mit HDCP- als auch DPCP-Funktion korrekt wiedergegeben werden.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Anschließen eines DisplayPort-Displays an einen PC oder eine andere DisplayPort-Quelle

Merkmale



- High-resolution support of up to 4k x 2k
- Support for High Bit Rate 2 (HBR2) bandwidth of up to 21.6 Gbps
- Backward compatible with DisplayPort 1.1
- Offers 50cm in cable length
- Entwickelt und gefertigt nach DisplayPort 1.2-Normen
- Supports the DPCP (DisplayPort Content Protection) standard in addition to HDCP
- Molded latching connectors with strain relief

Prominence

Garantiebestimmung	Lifetime
Description CDW 75 - 1st Line	StarTech.com 1ft VESA Certified DisplayPort 1.2 Cable w/ Latches DP 4K 60Hz

Hardware

Anzahl von Leitern	19
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Feuerwiderstandsklasse	Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)

Steckverbinder

Steckverbinder A	DisplayPort (20-polig)
Steckverbinder B	DisplayPort (20-polig)

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Drahtstärke	28 AWG

Kabellänge	12.0 in [30.5 cm]
Außendurchmesser des Kabels	0.3 in [6.5 mm]
Produktlänge	12.0 in [30.5 cm]
Produktbreite	0.8 in [20.9 mm]
Produkthöhe	0.5 in [12.8 mm]
Produktgewicht	1.6 oz [46.0 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.6 in [14.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	2.0 oz [56.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	30 cm DisplayPort-Kabel mit Schnappverschluss
--------------------	---

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

