

DisplayPort 1.0 ケーブル／6.1m／1920 x 1200p／10.8Gbps／抜け防止機構付き／DPオス - DPオス／ブラック／ディスプレイポート／モニターケーブル

製品ID: DISPLPORT20L



10.8 Gbps対応DisplayPort®ケーブル(6.1m)。HDMI®、デュアルリンクDVIよりも高い性能を発揮し、最大解像度WQXGA(2560×1600)の次世代マルチメディア アプリケーションをサポートします。

ケーブルコネクタにはラッチがついており、双方向ディスプレイ接続と、オーディオ サポートのオプションに対応しています。

26ゲージ(AWG)の純銅ワイヤを使用しており、アルミおよびマイラー素材のシールドでEMI(電磁妨害)やRFI(無線周波数干渉)などの問題を回避しています。ノイズによる劣化を防ぎ、信号品質を完全な状態に保つケーブルです。

この6m

DisplayPortケーブルは HDCPとDPCPの両方に対応しており、デジタル保護されたコンテンツを接続ディスプレイに正しく表示します。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ DisplayPort®ディスプレイをPCやその他DisplayPortソースに接続

製品の特長

- ・ 応力緩和機能対応、ラッチ付きモールドコネクタ
- ・ DisplayPort®規格に合わせて設計および製造
- ・ HDCPに加えDPCP(DisplayPortのコンテンツ保護)規格に対応
- ・ APPLICATIONS: Ideal for home/offices/boardrooms/conference rooms/classrooms; works with your professional

workstations with FirePro™ S9000/7000, W8100/7100/5100 or R5000 graphic cards; Use with 1080p/UHD/4K monitors, projector or large display

· SPECS: 20 ft (6 m) | Black | DisplayPort v1.0 | DP Latching Male to Male | 26 AWG | PVC cable jacket, ABS connector shell | Shield: Al-Mylar foil with Braid | Protocols: MST, GTC | Lifetime Warranty

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
導体数	19
コネクタメッキ	ニッケル
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド(編組+アルミ箔)
ファイア定格	CMG定格(汎用)

コネクタ

コネクタA	1 - DisplayPort [20ピン]
コネクタB	1 - DisplayPort [20ピン]

物理的特徴

色	ブラック
コネクタタイプ	抜け防止機構あり
ワイヤゲージ	26 AWG
ケーブル長	6.1 m [20.0 ft]
ケーブル外径	8.5 mm [0.3 in]
製品縦	6.1 m [20.0 ft]
製品横	2.0 cm [0.8 in]
製品高さ	1.1 cm [0.4 in]
製品重量	450.0 g [15.9 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	18.7 cm [7.4 in]
パッケージ横	25.0 cm [9.8 in]
パッケージ高さ	4.1 cm [1.6 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	0.5 kg [1.0 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容

1 - DisplayPort® ラッチ付きケーブル 6m

Warranty Information

Warranty

整備品ライフタイム保証

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。