

15m DisplayPort 1.2 Kabel - 1920 x 1200p - DisplayPort auf DisplayPort Kabel - DP auf DP Monitorkabel - DP Video/Display Kabel - einrastende DP Stecker - HDCP & DPCP

Produkt-ID: DISPLPORT50L



The DISPLPORT50L 50-foot DisplayPort® cable provides a connection of up to 50ft between a DisplayPort source and a DisplayPort display, supporting resolutions up to 1920x1200, with no loss of signal quality – more than double the typical DisplayPort connection distance limitation of 16ft.

Its 26 gauge (AWG) pure copper wire, and Aluminum and Mylar shielding helps to eliminate EMI and RFI interference, while its small USB-sized latching connectors support two-way display connectivity and optional audio support.

The DISPLPORT50L DisplayPort cable is both HDCP and DPCP capable, ensuring that digitally protected content is displayed properly on the connected display.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Connecting a DisplayPort® display to a PC or alternative DisplayPort source

Merkmale

- HOCHLEISTUNGSKABEL: Dieses 15m lange DisplayPort auf DisplayPort Kabel unterstützt Full HD

(1920x1200p) 60Hz, (1920x1080p) 60Hz, 6,48 Gbit/s Bandbreite, Multi-Stream-Transport (MST), 5.1/7.1 Audiokanal, GTC für präzises Audiokanal-Timing & 3D-Stereo

- **ZUVERLÄSSIGES DESIGN:** Langlebige ABS Stecker mit PVC Zugentlastung und Ummantelung verhindern Ausfransen/Beschädigung durch Biegen oder rauen Gebrauch; Metall Unterstruktur bietet EMI Abschirmung; Einrastende DP Stecker verhindern versehentliches Trennen
- **QUALITÄTSKONSTRUKTION:** 26AWG Kabel mit vergoldeten Steckern zur Verbesserung der Signalintegrität und zuverlässigkeit; Überlegene EMI Abschirmung mit Al-Mylar Folie und Kupfergeflecht für hochwertigere Video/Audioqualität; Rückwärtskompatibel mit DP 1.1
- **ANWENDUNGEN:** Ideal für Zuhause/Büros/Konferenzräume/Klassenzimmer, funktioniert mit Ihrem Laptop/professionellen Workstations mit FirePro™ S9000/7000, W8100/7100/5100 oder R5000 Grafikkarten; Verwendung mit UHD/4K-Monitoren, Projektor oder großem Display
- **SPEZIFIKATIONEN:** 15m | Schwarz | DisplayPort v1.2 | DP Einrastende Stecker auf Stecker | 26 AWG | PVC Kabelmantel, ABS Steckergehäuse | Abschirmung: Al-Mylar-Folie mit Geflecht | Protokolle: HBR 2, MST, GTC | Lebenslange Garantie

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Feuerwiderstandssklasse	Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - DisplayPort (20-polig)
Steckverbinder B	1 - DisplayPort (20-polig)

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Steckverbinderart	Einrastend
Drahtstärke	26 AWG (0.404 mm)
Kabellänge	50.0 ft [15.2 m]

Außendurchmesser des Kabels 0.3 in [8.5 mm]

Produktlänge 50.0 ft [15.2 m]

Produktbreite 0.8 in [2.0 cm]

Produkthöhe 0.5 in [1.3 cm]

Produktgewicht 2.4 lb [1.1 kg]

Verpackungsinformationen

Paketmenge 1

Paketlänge 8.0 in [20.2 cm]

Paketbreite 8.7 in [22.1 cm]

Pakethöhe 3.1 in [8.0 cm]

Versandgewicht (Verpackung) 2.4 lb [1.1 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 1 - 50 ft DisplayPort® Cable with Latches - M/M

Garantieinformationen

Warranty Lifetime

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.