

Dual Monitor USB 3.0 Docking Station - Notebook Dockingstation mit HDMI- und DVI/VGA Video - 6 Port USB 3.1 Gen 1 5Gbit/s Multimedia-Hub, GbE, Audio - USB-A - Windows und Mac

Produkt-ID: DK30ADD

Diese USB 3.0 Docking Station für Mac und Windows™-Laptops bietet Ihnen Flexibilität und die Anschlüsse, die Sie benötigen, um die Leistung der Workstation zu maximieren. Die kostengünstige Dockingstation für zwei Monitore bietet zahlreiche Videoausgabeoptionen, einschließlich HDMI®, DVI und VGA (mit Adapter) und bietet sechs USB-Anschlüsse für Peripheriegeräte, einschließlich zwei Schnelllade-USB-Anschlüsse.

Das USB 3.0 Dock erweitert die Display-Funktionen Ihres Mac und Windows-Laptops. Richten Sie zwei Bildschirme durch Anschluss eines HDMI- und eines DVI-Monitors ein. Außerdem verfügt die Dockingstation über einen DVI auf VGA Adapter, sodass Sie eine Verbindung zu einem älteren VGA-Monitor herstellen können.

- 1 x HDMI-Monitor + 1 x DVI-Monitor mit Auflösung 2048 x 1152 bei 60 Hz
- 1 x HDMI-Monitor mit Auflösung 2048 x 1152 + 1 x VGA-Monitor mit Auflösung 1920 x 1200 bei 60 Hz

Verwandeln Sie Ihren Laptop in eine voll funktionsfähige Workstation. Dieses USB-3.0-Dock bietet sechs USB 3.0 Anschlüsse (Typ A), sodass Sie Ihre Tastatur, externe Laufwerke und andere Peripheriegeräte ganz einfach über eine einzige USB-3.0-Hostverbindung anschließen können. Zwei der USB 3.0 Anschlüsse sind immer bereite Schnellladeports, die Lade- und Synchronisationsfunktionen für bis zu zwei mobile Geräte hinzufügen. Der dual Display Dock verfügt außerdem über einen Gigabit-Ethernet-Anschluss sowie über einen 3,5 mm Audioanschluss für Kopfhörer.

Das DK30ADD wird von StarTech.com mit einer 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Verbindungsflexibilität für eine Vielzahl von Monitoren in Unternehmen und Institutionen
- Ideal für gemeinsam genutzte Arbeitsplätze in Hotels oder für den kurzfristigen Hot-Desk-Einsatz
- Fügen Sie zwei Videoausgänge zu einem Laptop hinzu, bei dem die Grafikkarte nicht ausgetauscht werden kann.

Merkmale

- DOCK MIT GROSSEM FUNKTIONSUMFANG: USB 3.0 Typ-A Dock bietet zwei Monitoroptionen mit

HDMI- und DVI-Videoanschlüssen, sechs 5 Gbit/s USB 3.1 Gen-1 Typ-A Ports, Gigabit-Ethernet, Audioanschluss und umfasst ein 1m langes USB-A Hostkabel.

- **MEHRERE DUAL-DISPLAY-AUSGÄNGE:** Flexible Optionen für zwei Displays mit gemischten Monitoranschlüssen, inkl. HDMI und DVI oder HDMI und VGA (mit mitgeliefertem DVI- auf VGA-Adapter) zur Unterstützung neuer und bestehender Konfigurationen
- **USB-A LAPTOP KOMPATIBILITÄT:** Diese USB-3.0 Dockingstation ist DisplayLink-zertifiziert und für Laptopmarken wie HP, Dell, Lenovo, MacBook, Surface Book/Pro 6 und Chromebooks geeignet.
- **UMFASSENDE BETRIEBSSYSTEMKOMPATIBILITÄT:** Diese Universal-Laptop-Dockingstation unterstützt alle gängigen Betriebssysteme wie Windows, macOS X und ChromeOS.
- **ZAHLREICHE USB-ANSCHLÜSSE:** Dieser USB 3.0 Port Replikator verfügt über einen nachgeschalteten USB-A Hub mit 6 Anschlüssen (5 Gbit/s SuperSpeed), einschließlich zwei dauerhaft aktivierter BC 1.2 fast-charging Ports (1,5 A), die ohne angeschlossenen Computer aufgeladen werden können.

Hardware

Garantiebestimmung	3 Years
4K-Unterstützung	Nein
Schnellladeanschlüsse	Ja
Unterstützte Displays	2
Schnittstelle	USB 3.0
Bustyp	USB 3.0
Industrienormen	USB-Akku-Ladespezifikation Rev. 1.2 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Abwärts kompatibel mit USB 2.0/1.1
Chipset-ID	DisplayLink - DL-3900 VIA/VLI - VL813

Leistung

Max. Datenübertragungsraten	5 Gbit/s (USB 3.0) 2 Gbit/s (Ethernet; Full-Duplex)
Max. Digitalauflösungen	Zwei Bildschirme - HDMI + DVI - 2048 x 1152 bei 60 Hz

Zwei Bildschirme - HDMI - 2048 x 1152 + VGA - 1920 x 1200 bei 60 Hz

Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s
UASP-Unterstützung	Ja
Kompatible Netzwerke	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Full Duplex-Unterstützung	Ja

Steckverbindertyp(en)

Steckverbindertyp(en)	DVI-I (29-polig)
	USB 3.0-A (schnelles Aufladen, 9-polig)
	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
	RJ-45
	3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
	HDMI (19-polig)
	USB Type-B (9-polig) USB 3.0

Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows? 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.10 – 10.12, 10.14 – 10.15
------------------------------	--

Spezielle Hinweise/Anforderungen

System- und Kabelanforderungen	Ein Host-Laptop mit einem verfügbaren USB-A-Port.
Hinweis	Ein DVI-zu-VGA-Adapter ist im Lieferumfang enthalten. USB 3.0 wird auch als USB 3.1 Gen 1 bezeichnet. Dieser Verbindungsstandard bietet Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s.

Anzeiger

LED-Anzeiger Strom

Strom

Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	1 A
Ausgangsspannung	20V DC
Ausgangsstrom	2 A
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	N
Stromverbrauch	40W

Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Lagertemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Feuchtigkeit	10-90 % (nicht kondensierend)

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz und Silber
Gehäusotyp	Kunststoff
Kabellänge	39.4 in [100 cm]
Produktlänge	8.5 in [21.6 cm]
Produktbreite	3.4 in [86.2 mm]
Produkthöhe	1.2 in [31.2 mm]
Produktgewicht	10.3 oz [291 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	12.1 in [30.7 cm]
----------------	-------------------



Package Width	5.5 in [14 cm]
Package Height	2.4 in [60 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	28.8 oz [815 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	Dockingstation
	USB 3.0 Kabel
	Kurzanleitung
	DVI-auf-VGA-Adapter
	Universal-Stromadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ)

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

