

## Câble vidéo DisplayPort 1.4 de 2 m - Certifié VESA

N° de produit: DP14MM2M



Ce câble DisplayPort 1.4 vous permet de connecter votre ordinateur portable ou ordinateur de bureau à un moniteur, un téléviseur ou un vidéoprojecteur 8K ultra-haute définition.

Le câble du moniteur DP, qui fournit le lien final indispensable de vos configurations audio-vidéo, est idéal pour :

- diffuser des présentations enrichies ;
- afficher des systèmes d'affichage numérique parfaitement nets ;
- créer des visuels accrocheurs pour la photographie, la vidéographie, la cinématographie ;
- produire des jeux réalistes.

Ce câble DP est certifié VESA, garantissant ainsi une conformité complète et le fonctionnement efficace du débit de liaison supérieur de HBR3. Il a été testé pour répondre à toutes les spécifications DP 1.4 afin de garantir une qualité et une fiabilité élevées.

Ce câble DisplayPort 8K prend en charge toutes les fonctionnalités DP 1.4 :

- Résolutions jusqu'à 8K (7680 x 4720) 60 Hz, rétrocompatible avec 5K (5120 x 2880) 60 Hz et 4K (4096 x 2160) 120 Hz et les générations précédentes de DP
- Bande passante à débit élevé 3 (HBR3) de 32,4 Gbit/s
- Plage dynamique étendue (HDR) pour un rapport de contraste élevé et des couleurs vives
- Technologie MST (Multi-Stream Transport) permettant de connecter plusieurs écrans en série
- Display Stream Compression 1.2 (DSC)

- Correction aval des erreurs
- 32 canaux audio numériques non compressés
- HDCP 2.2

Ce câble fin de 0,02 mm permet une installation flexible avec un encombrement minimal, parfait pour les missions hors site. Chaque connecteur comporte des verrous qui sécurisent les connexions entre vos périphériques.

Le modèle DP14MM2M bénéficie d'une garantie à vie StarTech.com.

## Certifications, rapports et compatibilité

### Applications

- Diffusez des présentations enrichies au niveau visuel
- Affichez des systèmes d'affichage numérique parfaitement nets
- Créez des visuels accrocheurs pour la photographie, la vidéographie, la cinématographie
- Produisez des jeux réalistes

### Spécifications techniques

- **CÂBLE DISPLAYPORT 1.4** : câble de 2m, certifié VESA avec BP 32,4 Gb/s; 8K 60 Hz (7680 x 4320), 4K 120 Hz (3840 x 2160), HDR pour taux de contraste élevé, HBR3, audio 32 canaux, MST pour connexion en série des moniteurs, contrôle des erreurs FEC
- **FIABLE** : conçu avec gaine câble interne pour garantir l'intégrité du signal ; les connecteurs DP métalliques avec verrouillage fournissent un blindage EMI et empêchent toute déconnexion accidentelle
- **DURABLE** : la gaine en PVC absorbe les contraintes des courbures fréquentes protégeant le cœur du cordon DisplayPort ; les connecteurs plaqués or empêchent l'oxydation et la corrosion, garantie à vie
- **APPLICATIONS** : idéal pour des systèmes avec les cartes Radeon Vega Frontier/Pro WX Series/W5500/Pro Duo ou Nvidia Quadro; compatible avec les cartes et adaptateurs DP 1.1/2/3 (1080p/4K)
- **CARACTÉRISTIQUES** : 2 m | Noir | DisplayPort 1.4 | DP mâle-mâle | 0,02 mm<sup>2</sup> | Gaine : PVC | Blindage EMI | Protocoles pris en charge : HBR 3, sous-échantillonnage Chroma 4:4:4, DSC 1.2, HDCP 2.2, MST | Garantie à vie

---

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Nombre de conducteurs	19
Placage du connecteur	Or
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Résistance au feu	Indice VW-1

---

Connecteur(s)

Connecteur A	DisplayPort (20 broches)
Connecteur B	DisplayPort (20 broches)

---

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	A verrouillage
Calibre du fil	34 AWG
Longueur de câble	6.6 ft [2 m]
Longueur du produit	6.6 ft [2.0 m]
Largeur du produit	0.5 in [12.0 mm]
Hauteur du produit	0.4 in [10.0 mm]
Poids du produit	8.9 oz [252.0 g]

---

Informations d'emballage

Package Length	13.0 in [33.0 cm]
Package Width	9.8 in [25.0 cm]
Package Height	0.4 in [10.0 mm]



Poids brut 9.5 oz [270.0 g]

---

Contenu du  
paquet

Inclus dans le paquet Câble DP 4,6m 10Pack

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

