

DisplayPort 1.4ケーブル／2m／8K60Hz 4K120Hz／VESA規格認定／32.4Gbps
HBR3／HDR10／32chオーディオ／HDCP 2.2／抜け防止機構付き／DPオス－
DPオス／ブラック／デジタルサイネージ対応／ディスプレイポート／モニターケーブル

製品ID: DP14MM2M



DisplayPort
1.4規格対応ケーブル。DisplayPort (DP) 搭載のノートパソコン／デスクトップコンピュータを超高解像度8Kのモニター、テレビ、プロジェクタなどに接続します。

映像音響関連のセットアップで必須リンクを提供するこのDPモニターケーブルは、以下のような用途に最適です。

- ・最新のビジュアルを駆使したプレゼンテーション
- ・壁面に鮮明な画質のデジタルサイネージを実装
- ・写真、動画、撮影技術など、視覚に訴えるコンテンツの制作
- ・迫力のあるゲーム環境

このDPケーブルはVESA認定を受けており、HBR3ハイパーリンクレートの効率的な動作に完全対応しています。DP 1.4の仕様すべてに対して検証が行われており、安定した品質を提供します。

この8K DisplayPortケーブルは、以下のようにDP 1.4のすべての機能に対応しています。

- ・最大8K(7680x4320、60Hz)の解像度に対応。5K(5120x2880 @60Hz)、4K(4096x2160、@120Hz)、前世代DPとの下位互換性を提供
- ・HBR3(High Bit Rate 3)の32.4Gbps帯域
- ・高いコントラスト比と鮮明なカラーを実現するHDR(High Dynamic Range)
- ・複数のモニターをデジーチェーン接続できるMST(Multi-Stream Transport)
- ・Display Stream Compression 1.2(DSC)
- ・FECエラー訂正機能(Forward Error Correction)
- ・32の非圧縮デジタル音声チャンネル
- ・HDCP 2.2

薄型の34

AWGケーブルはかさばらず柔軟性に優れ、作業現場での使用に適しています。各コネクタにはラッチがついており、デバイス間をしっかりと接続します。

認証、レポート、互換性



用途

- ・最新のビジュアルを駆使したプレゼンテーション
- ・壁面に鮮明な画質のデジタルサイネージを実装
- ・写真、動画、撮影技術など、視覚に訴えるコンテンツの制作
- ・迫力のあるゲーム環境

製品の特長

- ・高性能ケーブル: VESA規格対応ケーブル(2m)。8K60Hz(7680x4320p)、4K120Hz(3840x2160p)、32.4Gbps帯域、高いコントラスト比を実現するHDR10、HBR3、32chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)をサポート
- ・安定接続: 信号の完全性を保つワイヤーマネージャ内蔵の34 AWGビデオケーブル。優れたEMI保護機能を発揮するメタルコネクタサブ構造と85%編組アルミマイラー箔、脱落を防ぐラッチ付きコネクタを使用
- ・高耐久性: 頻繁な折り曲げによる負荷を吸収するPVC被覆材でDisplayPortコードの芯を保護。酸化や錆を防ぐ金メッキコネクタを使用。StarTech.comライフタイム保証付き34 AWGスリムビデオケーブル(外径4.5mm)
- ・用途: 家庭、オフィス、会議室、教室などのUHDモニター/ディスプレイで使用。ハイスペック環境に理想的(Radeon Vega Frontier/Pro WX/W5500/Pro Duo、Nvidia Quadro Pグラフィックカード搭載Dell XPS 11th Gen、HP Z2 G8タワーなど)
- ・仕様: 2m | ブラック | DisplayPort 1.4 | DP オス - オス | 34 AWG | PVC被覆材 | 85%編組アルミマイラー箔 | HBR 3、DSC 1.2、HDCP 2.2、3D ステレオ(2560x1600p 120Hz) | DP 1.1/1.2/1.3(1080p/4K)カードおよびアダプタ対応 | ライフタイム保証

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
導体数	19
コネクタメッキ	ゴールド
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド(編組+アルミ箔)

	ファイア定格	VW-1 定格
コネクタ		
	コネクタA	1 – DisplayPort [20ピン]
	コネクタB	1 – DisplayPort [20ピン]
物理的特徴		
	色	ブラック
	コネクタタイプ	抜け防止機構あり
	ワイヤゲージ	34 AWG
	ケーブル長	1.9 m [6.2 ft]
	製品縦	2.0 m [6.6 ft]
	製品横	1.9 cm [0.7 in]
	製品高さ	1.2 cm [0.5 in]
	製品重量	82 g [2.9 oz]
パッケージ情報		
	パッケージ数量	1
	パッケージ縦	17.8 cm [7.0 in]
	パッケージ横	19.9 cm [7.8 in]
	パッケージ高さ	2.1 cm [0.8 in]
	工場出荷時 (パッケージ) 重量	94.0 g [3.3 oz]
箱に含まれているもの		
	パッケージ内容	1 – DisplayPortケーブル
Warranty Information		
	Warranty	整備品ライフタイム保証

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。