

5 m DisplayPort 1.4-kabel - VESA-certifierad

Produkt ID: DP14MM5M



Denna DisplayPort 1.4-kabel ansluter din bärbara eller stationära dator med DisplayPort™ till en "super ultra high definition" 8K-monitor, tv eller projektor. Den stöder upplösningar upp till 8K (7680 x 4320) @ 60 Hz.

DisplayPort-bildskärmskabeln ger den viktiga anslutningen för att stödja nästa generations super ultra-high definition-video.

Denna kabel är VESA®-certifierad för att säkerställa fullständig överensstämmelse och effektiv funktion hos den högre länkhastigheten för HBR3. Den har testats för att möta alla DP 1.4-specificationer och säkerställa kvalitet och tillförlitlighet.

Denna 8K DisplayPort-kabel stöder alla DP 1.4-funktioner:

- High Bit Rate 3 (HBR3) bandbredd på 32,4 Gbps som stöder det senaste industristandarderna
- HDR (High Dynamic Range) för högre kontrastförhållande och levande färger
- Multi-Stream Transport (MST) för kedjekoppling av flera skärmar
- Display Stream Compression 1.2 (DSC) för maximal upplösning
- Vidarebefordra felkorrigering för att hantera dataöverföringsfel
- High-Bandwidth Digital Content Protection (HDCP 2.2) för en säker anslutning mellan källa och bildskärm
- 32 okomprimerade digitala ljudkanaler

Kabeln har en slimmad professionell 0,08 mm²-konstruktion som möjliggör flexibel installation samtidigt som den ger överlägsen pålitlighet för en ren kvalitetsinstallation. Varje kontakt har lås som

ger säkra anslutningar mellan dina enheter.

8K har en upplösning på 7680 x 4320 och är även känd som 4320p och Super Ultra High Definition (SUHD). Ses i digital skyltning och andra kommersiella skärmar som kräver högsta tillgängliga upplösning. Denna kabel är bakåtkompatibel med 4K- och 5K-bildskärmar vilket gör den till den perfekta kringutrustningen för att börja framtidssäkra din kablageinfrastruktur.

StarTech.com genomför grundlig kompatibilitets- och prestandatestning på alla våra produkter för att säkerställa att vi möter eller överträffar branschstandarder och att vi tillhandahåller högkvalitativa produkter till våra kunder. Våra lokala tekniska rådgivare på StarTech.com har en bred produktkompetens och arbetar direkt med StarTech.com:s ingenjörer för att ge stöd till våra kunder före och efter försäljning.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Delivering visually enriched presentations
- Displaying crisp digital signage walls
- Creating eye-catching visuals for photography, videography, cinematography
- Producing lifelike gaming

Funktioner

- Leverera förstklassigt 8K-videoinnehåll med en VESA®-certifierad DisplayPort 1.4-kabel
- Upplev överlägsen DisplayPort-video med upplösningar på upp till 7690 x 4320 vid 60 Hz med 4:4:4 chroma-subsampling
- Få högre kontrastförhållande och levande färger med stöd för High Dynamic Range (HDR)
- Högkvalitativ 0,08 mm²-konstruktion erbjuder en liten yttre diameter på 4,5 mm för diskreta installationer
- Livstidsgaranti och garanterad tillförlitlighet

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Antal ledare	19
Kontaktplätering	Guld
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning
Brandteknisk klass	VW-1-klass

Kontakt(er)

Connector A	1 - DisplayPort (20-stifts)
Connector B	1 - DisplayPort (20-stifts)

Utseende

Färg	Svart
Kontakttyp	Med lås
Tråddimension	28 AWG
Kabellängd	16.4 ft [5 m]
Produktlängd	16.4 ft [5.0 m]
Produktbredd	0.8 in [2.0 cm]
Produkthöjd	0.5 in [1.3 cm]
Produktvikt	14.5 oz [410.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	8.3 in [21.2 cm]
Package Width	9.8 in [25.0 cm]
Paketets höjd	1.6 in [4.0 cm]
Fraktvikt (förpackning)	15.2 oz [430.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet

1 - DisplayPort-kabel

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.