

DisplayPort 1.2 - DVI 変換アダプター／1920x1200(1080p)／アクティブ／DVI - D
シングルリンク／抜け防止機構付／14.6cmケーブル／ブラック／DP - DVI モニター
変換コネクタ／ディスプレイポート コンバーター

製品ID: DP2DVIS



デスクトップ、ノートパソコンなどのDisplayPortビデオソースをDVI-D対応モニタ、プロジェクタ、ディスプレイ(テレビ、Apple Cinema Display HD)に接続するDisplayPort - DVIシングルリンク
アクティブ変換アダプタ。DisplayPort対応モニタへのアップグレード費用が不要になります。

パッシブ変換アダプタと異なり、このDisplayPort® - DVIアダプタは、DisplayPort出力機器との使用にアクティブ変換を行うため、マルチモードのDP++信号出力ができないグラフィックカード(例: ATI Eyefinity)との使用に最適です。
DisplayPort出力信号を変換しDVI対応モニタ、TV、プロジェクターで出力するシンプルなソリューションを提供します。最大解像度1920 x1200に対応。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ 娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適
- ・ 既存のDVIモニタと新型DisplayPortコンピュータ／ソースを併用
- ・ DVIモニタを外付けディスプレイとして使用
- ・ 高解像度DVI画面に最適
- ・ DP++(マルチモード)信号を出力できないビデオカードにも対応

製品の特長

・ DP – DVI変換: DisplayPort 1.2 (HBR2) – DVI-DシングルリンクアダプタでDVIディスプレイ／プロジェクトに接続。1920x1200/1080p 60Hz対応 | ソースとディスプレイの互換性を確保するEDID & DDCパススルー | 15cm一体型ケーブル

・ 互換性: DP/DP++ソースをサポートするアクティブビデオアダプタ。ワークステーション、デスクトップPC (AMD、Nvidia)、ノートパソコン、省スペース型PC、ドッキングステーションなどで使用 | AMD Eyefinity準拠、Radeon Proシリーズ搭載機に理想的

・ 外付けディスプレイの接続: DVIモニター／プロジェクトへの接続、外付けディスプレイの追加 | コンパクト設計 | 63cmまでのDVIケーブルで検証済み | Apple Cinema Display HD対応

・ ラッチ & ネジつきコネクタ: ラッチ付きDPコネクタでホストとしっかり接続 | 緩みや脱落事故を防ぐDVIネジロック

・ 簡単導入: ソフトウェアやドライバが不要。Windows、Ubuntu、macOS含むOS各種に対応。DisplayPortオス – DVIメス

ハードウェア

保証に関する方針	3 Years
アクティブ または パッシブ	アクティブ
AV入力	DisplayPort 1.2
AV出力	DVI-D (シングルリンク)
オーディオ	なし
ファイア定格	LSZH定格 (低煙ゼロハロゲン)
業界標準	HDCP 1.3 DisplayPort 1.1a DDWG 1.0
チップセットID	Parade PS 161

性能

最大デジタル解像度	1920x1200
ワイド画面サポート	あり
オーディオ仕様	DVI (オーディオ非対応)

コネクタ

コネクタA	1 – DisplayPort [20ピン]
コネクタB	1 – DVI-D [25ピン]

環境条件

動作温度	0° C to 40° C (32° F to 104° F)
保存温度	-20° C to 60° C (-4° F to 140° F)
湿度	80~90% RH

物理的特徴

色	ブラック
ケーブル長	14.6 cm [5.7 in]
製品縦	20 cm [7.9 in]
製品横	4.4 cm [1.7 in]
製品高さ	2 cm [0.8 in]
製品重量	48 g [1.7 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	10.6 cm [4.2 in]
パッケージ横	19.9 cm [7.8 in]
パッケージ高さ	2.3 cm [0.9 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	64.0 g [2.3 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - DisplayPort - DVIアダプタ
---------	---------------------------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。