

DisplayPort auf HDMI Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)

Produkt-ID: DP2HDMI2



Mit dem DisplayPort® auf HDMI® Adapter DP2HDMI2 von StarTech.com können Sie einen HDMI-Monitor oder -Projektor an einen DisplayPort-Ausgang eines Computers (Desktop oder Laptop) anschließen und sparen so die Kosten für ein Upgrade auf ein DisplayPort-fähiges Anzeigesystem.

Der Adapter unterstützt Auflösungen von bis zu 1920x1200, sodass Sie alle Vorteile der HDMI-Video-Funktion genießen können.

DP2HDMI2 ist ein passives Adapterkabel, das einen DP++ Anschluss (DisplayPort++) erfordert. Das bedeutet, dass DVI- und HDMI-Signale ebenfalls durch den Port gesendet werden können.

Dieser Adapter ermöglicht Audio-Passthrough, wenn dies von der Videoquelle unterstützt wird. Informationen zur Unterstützung finden Sie im Handbuch der Videoquelle.

Ausgestattet mit einer 3-jährigen StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung über die gesamte Lebensdauer des Geräts.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Ideal für digitale Entertainment-Centers, Heimbüros, Besprechungszimmer in Unternehmen oder Verkaufsshows.
- Behalten Sie Ihren bestehenden HDMI®-Monitor, und verwenden Sie ihn mit Ihrem neuen DisplayPort®-Gerät.

- Eine ideale Lösung, um z. B. einen HDMI-Monitor als Zweit-Bildschirm zu verwenden.

Merkmale

- Der DisplayPort®-Steckverbinder mit Schnappverschluss gewährleistet eine feste Verbindung.
- Einfach zu verwendendes Kabel, keine Software notwendig.
- Unterstützt PC-Auflösungen von bis zu 1920x1200 und HDTV-Auflösungen bis zu 1080p.
- LATCHING DISPLAYPORT CONNECTOR: DP to HDMI adapter dongle has latching DP connector to prevent accidental disconnection from the host DP port | Tested with HDMI cables at extended lengths up to 35ft
- EASY TO USE: With no software or drivers required, the DisplayPort to HDMI video adapter is OS independent; DP male to HDMI female

Hardware

Garantiebestimmungen	3 Years
Active or Passive Adapter	Passiv
AV-Eingang	DisplayPort - 1.2
AV-Ausgang	HDMI
Audio	Ja
Chipset-ID	NXP Semiconductors PTN3361B

Leistung

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Max. Digitalauflösungen	1920x1200 / 1080p
Audiospezifikationen	5.1 Surround Sound

Steckverbinder

Steckverbinder A	DisplayPort (20-polig)
Steckverbinder B	HDMI (19-polig)

Spezielle
Hinweise/Anforderungen

System- und Kabelanforderungen	DP++-Port (DisplayPort ++) auf Videokarte oder Videoquelle erforderlich (DVI- und HDMI-Passthrough muss unterstützt werden)
-----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Lagertemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Feuchtigkeit	10%-85%RH

Physische
Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Kabellänge	8.3 in [21 cm]
Produktlänge	10.4 in [26.5 cm]
Produktbreite	1.0 in [25.0 mm]
Produkthöhe	0.6 in [14.0 mm]
Produktgewicht	1.1 oz [32.0 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.6 in [16.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.4 oz [41.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	DisplayPort-auf-HDMI-Konverter
--------------------	--------------------------------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.