

DisplayPort 1.2 - HDMI

変換アダプター／1920x1200(1080p)／パッシブ／抜け防止機構付／21cmケーブル／ブラック／DP - HDMI
モニター 変換コネクター／ディスプレイポート コンバーター

製品ID: DP2HDMI2



デスクトップまたはノートパソコンのDisplayPort出力ポートからHDMI対応ディスプレイに接続する変換アダプタ。DisplayPort対応モニターへのアップグレード費用が不要になります。

本アダプタは、表示最大解像度1920x1200に対応しており、HDMIビデオ機能を最大限に活用できます。

このアダプタは、DP++ (DisplayPort++) を必要とするパッシブアダプタケーブルであるため、DVIやHDMI信号もポートを介してパススルーすることができます。

ビデオソースでサポートされている場合、このアダプタでオーディオパススルーを行うことができます。
サポート状況については、ビデオソースの取扱説明書を確認してください。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ 娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適
- ・ 既存のHDMI®対応 モニタと新型DisplayPort®デバイスを併用
- ・ HDMIモニタを外付けディスプレイとして使用

製品の特長

- ・ 優れたパフォーマンス: DPホストとHDMIディスプレイを接続するDisplayPort 1.2 - HDMI 変換アダプター。1920x1200(1080p)ビデオ、7.1chオーディオ、HDCP 1.4対応。21cm 一体型ケーブル

・
ホスト互換性: DP++ソースとの互換性が検証されたパッシブアダプター。ワークステーション、デスクトップPC (AMD/Nvidiaビデオカード)、ノートパソコン、SFFコンピュータ、ドッキングステーションなど

・
ディスプレイ接続: HDMI出力のテレビやプロジェクタへの接続、または作業環境に2台目のモニターを外付け。自宅とオフィス間の持ち運びに便利な小型設計

・ラッチ付きDisplayPort コネクタ: DPホストポートからの脱落を防ぐラッチ付きDPコネクタ。10mまでのHDMIケーブルでテスト済み

・簡単導入: ソフトウェア/ドライバ不要のDP - HDMI映像コンバーター。OS依存性なし、DPオス - HDMI メス

ハードウェア

保証に関する方針	3 Years
アクティブ または パッシブ	パッシブ
AV入力	DisplayPort 1.2
AV出力	HDMI
オーディオ	あり
チップセットID	NXP Semiconductors PTN3361B

性能

Maximum Cable Distance To Display	15.2 m [49.9 ft]
最大デジタル解像度	1920x1200 / 1080p
オーディオ仕様	5.1サラウンドサウンド
MTBF	93,353時間

コネクタ

コネクタA	1 - DisplayPort [20ピン]
コネクタB	1 - HDMI [19ピン]

特記 / 必要条件

システムおよびケーブル要件	ビデオカードまたはビデオソースでDP++ポート(デュアルモードDisplayPort)が必要(DVIおよびHDMI/パススルーに対応していること)。
---------------	--

環境条件

動作温度	0° C to 45° C (32° F to 113° F)
保存温度	-10° C to 80° C (14° F to 176° F)
湿度	10%-85%RH

物理的特徴

色	ブラック
ケーブル長	210 mm [8.3 in]
製品縦	26.5 cm [10.4 in]
製品横	2.5 cm [1.0 in]
製品高さ	1.4 cm [0.6 in]
製品重量	32.0 g [1.1 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	11.5 cm [4.5 in]
パッケージ横	19.8 cm [7.8 in]
パッケージ高さ	2.1 cm [0.8 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	54.0 g [1.9 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - DisplayPort - HDMIコンバータ
---------	-----------------------------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。