

Reise A/V Adapter: 2-in-1 DisplayPort auf HDMI oder VGA Konverter

Produkt-ID: DP2HDVGA



Mit diesem DisplayPort-auf-HDMI+VGA-Reiseadapter können Sie Ihr DP-fähiges Ultrabook™ oder Laptop an ein VGA- oder HDMI®-Display anschließen.

Warum mehrere Adapter, wenn einer reicht? Dank dieses einzelnen DisplayPort-auf-VGA-und-HDMI-Adapters können Sie sicher sein, dass Ihr Computer mit jedem modernen Display in Konferenzräumen oder Klassenzimmern kommunizieren kann. Er ist die ideale Plug-and-Play-Lösung für BYOD (Bring Your Own Device)-Anwendungen im Büro.

Und da der Konverter Videoauflösungen von bis zu 1920x1200 oder 1080p unterstützt, können Sie Ihre DisplayPort-Videoquelle ohne Beeinträchtigung der Videoqualität in HDMI oder VGA konvertieren.

Der Reise-A/V-Adapter optimiert Mobilität bei geringem Platzbedarf und Gewicht. Diese praktische Bauweise gewährleistet, dass der Adapter so mobil wie Ihr Laptop ist, ganz einfach in Ihre Laptotasche oder Tragetasche passt und das Mitführen von mehreren Adapter unnötig macht.

Mit diesem Adapter sichern Sie Ihren Auftritt in praktisch jedem Konferenzraum, sorgen für einen hervorragenden ersten Eindruck und ersparen sich die Peinlichkeit, in Ihrer Tasche nach dem richtigen Adapter wählen zu müssen. Zudem lässt sich der 2-in1-Konverter ganz einfach ohne Software oder Treiber installieren.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität





Anwendungen

- Nehmen Sie den Adapter mit auf Reisen für eine Verbindung mit fast jedem Display
- Schließen Sie Ihr BYOD-Laptop/Ultrabook im Büro an ein HDMI- oder VGA-Display an
- Schließen Sie ein VGA- oder HDMI-Display an Ihren DisplayPort-Laptop als sekundären Monitor an

Merkmale

- 2-in-1-Adapter zum Anschließen eines DP-Computers an jedes HDMI- oder VGA-Display mit einem einzigen Adapter
- Optimieren Sie die Mobilität mit einem kompakten, leichten Adapter, der sich leicht in der Laptoptasche mitführen lässt
- Unterstützt Videoauflösungen von bis zu 1920 x 1200 oder 1080p
- Plug and Play-Installation
- Kein Netzadapter erforderlich

Hardware

Garantiebestimmungen 3 Years

AV-Eingang DisplayPort - 1.2

AV-Ausgang HDMI - 1.4

VGA

Audio Ja

Leistung

Maximum Cable Distance To Display 49.9 ft [15.2 m]

Max. Analogauflösungen 1920x1200/1080p

Max. 1920x1200/1080p

Digitalauflösungen		
Breitbild unterstützt	Ja	
Audiospezifikationen	5.1 Surround Sound (abhängig von Videoquelle und Ziel)	
MTBF	1,097,978 Stunden	
Steckverbinder		
Steckverbinder A	1 - DisplayPort (20-polig)	
Steckverbinder B	1 - HDMI (19-polig)	
	1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)	
Spezielle Hinweise/Anforderungen		
Hinweis	Der HDMI-Port ist ein passiver Anschluss.	
	Der VGA-Port ist ein aktiver Anschluss.	
	Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling	
Umgebungsbedingungen		
Betriebstemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)	
Lagertemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)	
Feuchtigkeit	10 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit	
Physische Eigenschaften		
Farbe	Schwarz	
Kabellänge	5.9 in [15 cm]	
Produktlänge	7.5 in [19.0 cm]	
Produktbreite	2.3 in [5.8 cm]	
Produkthöhe	0.5 in [1.3 cm]	
Produktgewicht	1.3 oz [37.0 g]	

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	4.1 in [10.5 cm]
Paketbreite	7.9 in [20.1 cm]
Pakethöhe	0.7 in [1.7 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.6 oz [46.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - DisplayPort™-auf-HDMI® / VGA-Adapter
	1 - Anleitung

Garantieinformationen

Warranty	3 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.