

DisplayPort – VGA変換アダプタケーブル オーディオ対応 2m

製品ID: DP2VGAAMM2M



仕事場をスッキリ整理することができます。

DisplayPort™ –

VGA変換アダプタケーブル(2m)。オーディオポートを内蔵したユニークな本製品は、VGAモニターやスピーカーをDisplayPort (DP) 搭載デスクトップコンピュータに接続することができます。

デスクからごちゃごちゃしたケーブルを排除しましょう。内蔵のオーディオポートを使えば、オーディオケーブルを別途用意してモニターやスピーカーをデスクトップやノートパソコンと接続する必要がなくなります。スピーカーからオーディオケーブルをアダプタケーブルにつなぐだけで済みます。

アダプタのオーディオ機能を使うには、USB経由での電源供給が必要です。お使いのコンピュータ、モニター、USBグロメットからMicro-USBケーブルをアダプタに接続するだけで必要な電力が得られます。

このアダプタを使えば、必要な時に必要な接続ができます。お使いのコンピュータのオーディオポートが損傷したりブロックされている場合も、このアダプタケーブルで音声を出力すれば、Skype™で同僚と仕事をしたり話したりしながらビデオプレゼンテーションを観たり音楽を楽しむことができます。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ケーブルが邪魔にならないように、DisplayPort搭載コンピュータにスピーカーやVGAモニターを接続
- ・長さ2mのケーブルを必要とする会議室やオフィスのワークステーションで使用

製品の特長

- ・オーディオケーブルやビデオケーブルをモニタの後ろに隠してスッキリ整理された職場環境を構築
- ・損傷していたりアクセス困難なオーディオポートの代用として、アダプタから直接オーディオに接続
- ・最大1920x1200または1080pのビデオ高解像度に対応した驚異の画質

ハードウェア

保証に関する方針	3 Years
アクティブ または パッシブ	アクティブ
AV入力	DisplayPort 1.2
AV出力	VGA
オーディオ	あり

性能

最大アナログ解像度	1920x1200 / 1080p (output)
最大デジタル解像度	1920x1200 / 1080p (input)
ワイド画面サポート	あり
オーディオ仕様	2チャンネルステレオ (3.5mm)

コネクタ

コネクタタイプ	1 - Micro USB Type-B [5ピン]
コネクタA	1 - DisplayPort [20ピン]
コネクタB	1 - VGA (高密度D-Sub) [15ピン] 1 - 3.5mmステレオミニ (3極)

電源

電源	USB電源
----	-------

環境条件

動作温度	0° C to 70° C (32° F to 158° F)
保存温度	-10° C to 55° C (14° F to 131° F)
湿度	40%~50%RH

物理的特徴

色	ブラック
ケーブル長	2 m [6.6 ft]
製品縦	2 m [6.6 ft]

製品横	0 cm [0.0 in]
製品高さ	0 cm [0.0 in]
製品重量	135.6 g [4.8 oz]

パッケージ情報

パッケージ縦	15.9 cm [6.3 in]
パッケージ横	14.6 cm [5.7 in]
パッケージ高さ	2.9 cm [1.1 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	134.0 g [4.7 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 – 2m DisplayPort – VGAアダプタケーブル オーディオ付き
	1 – 50cm Micro USB ケーブル

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。