

DisplayPort 1.2 -

VGA変換ケーブル／91cm／1920x1200(1080p)／アクティブ／抜け防止機構付／ブラック／DP - VGA モニター
変換コネクタ／ディスプレイポート コンバーター

製品ID: DP2VGAMM3B



DisplayPort対応デスクトップ／ノートパソコンをVGAモニターやプロジェクターに接続するDisplayPort - VGA
アクティブ変換ケーブル。近接機器に直接つながることができ、ケーブル周りをすっきりさせます。また、別途アダプタを購入するコストをかける必要がありません。

本変換ケーブルは最大1920x1200の表示解像度をサポートしており、画質を維持したまま、DisplayPortビデオソース信号をVGAに変換します。

認証、レポート、互換性



用途

- ・既存のVGAディスプレイデバイス(モニター、プロジェクター)をDisplayPort出力デバイス(デスクトップ／ノートパソコン)に接続
- ・VGAモニターをDisplayPort出力ポートに接続し外付けディスプレイとして使用
- ・DisplayPortコンピューターを会議室や講堂のVGAプロジェクタに接続しプレゼンテーションや会議に使用

製品の特長

- ・DP - VGA変換: DisplayPort 1.2 (HBR2) 対応アダプタケーブル(1m)。2048x1280、1920x1200、1920x1080 (1080p) 60Hz解像度のVGAディスプレイ1台に接続可能。ソースとディスプレイの互換性を確保するEDID & DDCパススルーに対応

互換性: DP/DP++ソースをサポートをするデジタルアナログ変換アクティブコンバータ。ワークステーション、デスクトップPC (AMD、Nvidia)

・ノートパソコン、省スペース型PC、ドッキングステーションなど標準DPコネクタを使用するソース機器に対応

・アダプター一体ケーブル: VGAコネクタにアダプタチップを搭載、オフィスや自宅のデスク周りをすっきりと保つスリム設計

・ラッチ & ネジつきコネクタ: ラッチ付きDPコネクタでホストとしっかり接続 | 信号損失を最小限に抑えるチップ内蔵VGAコネクタ | 緩みや脱落事故を防ぐVGAネジロック

・簡単導入: ソフトウェアやドライバが不要。Windows、Ubuntu、macOS含むOS各種に対応 | DPソース – VGAモニター/ディスプレイ/プロジェクタ | DisplayPortオス – VGAオス

ハードウェア

保証に関する方針	3 Years
アクティブ または パッシブ	アクティブ
AV入力	DisplayPort 1.2
AV出力	VGA
オーディオ	なし
チップセットID	Analogix – 9832

性能

最大ケーブル長	0.9 m [3.0 ft]
最大アナログ解像度	1920x1200 / 1080p (Output)
最大デジタル解像度	1920x1200 / 1080p (入力)
オーディオ仕様	VGA: オーディオには未対応
MTBF	1,449,804 時間

コネクタ

コネクタA	1 – DisplayPort [20ピン]
コネクタB	1 – VGA (高密度D-Sub) [15ピン]

環境条件

動作温度	0° C to 60° C (32° F to 140° F)
保存温度	-10° C to 70° C (14° F to 158° F)
湿度	40%~85%RH

物理的特徴

色	ブラック
ケーブル長	0.9 m [3.0 ft]
製品縦	91.5 cm [36.0 in]

製品横	3.3 cm [1.3 in]
製品高さ	1.4 cm [0.6 in]
製品重量	82.0 g [2.9 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	22.0 cm [8.7 in]
パッケージ横	20.0 cm [7.9 in]
パッケージ高さ	1.4 cm [0.6 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	92.0 g [3.2 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 – DisplayPort™ – VGAアダプタケーブル
---------	--------------------------------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。