

1,8m DisplayPort auf VGA Kabel (Stecker/Stecker) - DP zu VGA Monitorkabel - 1920x1200

Produkt-ID: DP2VGAMM6



Mit dem 1,8 m langen DisplayPort-auf-VGA-Kabel (Stecker-Stecker) DP2VGAMM6 können Sie ein VGA-fähiges Display an eine DisplayPort-Videokarte/-quelle anschließen. Das Kabel bietet eine Verbindungsentfernung von bis zu 1,8 m und hat einen VGA-Stecker sowie einen DisplayPort-Stecker. Das DisplayPort-auf-VGA-Adapterkabel unterstützt Breitband-Videoübertragungen bei Monitorauflösungen von bis zu 1920x1200 oder HDTV-Auflösungen von bis zu 1080p. So können Sie alle Vorteile Ihres VGA-Displays und gleichzeitig eine High-Tech-DisplayPort-Videoquelle nutzen. Mit 3-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

### Anwendungen

- Verwenden Sie Ihr vorhandenes VGA-Display mit neueren DisplayPort-Monitoren.
- Mit dem DisplayPort-auf-VGA-Kabel können Sie ganz einfach eine Verbindung zu jedem VGA-Monitor oder -Projektor herstellen.

### Merkmale

- All-in-One-Kabeldesign
- Unterstützt PC-Auflösungen von bis 1920x1200 (HDTV - 1080p)

- Keine Software oder Treiber erforderlich.
- LATCHING DISPLAYPORT & SCREW LOCKING VGA: Latching DP connector ensures a solid host connection, and chip built into VGA connector minimizes signal loss | Supports VGA screw locking cable to prevent cable from coming loose or accidental disconnection
- EASY TO USE: With no software or drivers required, the DP to VGA video converter cable/cord works with any OS including macOS, Windows & Ubuntu | DP Source to VGA Monitor/Display/Projector | DisplayPort Male to VGA Male Cable

---

#### Hardware

Garantiebestimmung	3 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
AV-Eingang	DisplayPort - 1.2
AV-Ausgang	VGA
Audio	Nein
Steckverbinderplatten	Gold
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride

---

#### Leistung

Max. Kabellänge	6.0 ft [1.8 m]
Max. Digitalauflösungen	1920x1200 / 1080p
Audiospezifikationen	VGA - No Audio Support

---

#### Steckverbinder

Steckverbinder A	DisplayPort (20-polig)
Steckverbinder B	VGA (15-polig, High Density D-Sub)

---

#### Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Lagertemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)



Feuchtigkeit 20 bis 80 % Relative Luftfeuchtigkeit

---

Physische  
Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Kabellänge	6.0 ft [1.8 m]
Produktlänge	6.0 ft [1.8 m]
Produktbreite	1.4 in [35.0 mm]
Produkthöhe	5.6 ft [1.7 m]
Produktgewicht	3.7 oz [106.0 g]

---

Verpackungsin-  
formationen

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.0 in [0.1 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	4.0 oz [114.0 g]

---

Verpackungsin-  
halt

Im Paket enthalten	1,8 m DisplayPort auf VGA Kabel – Stecker/Stecker
--------------------	---

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

