

DisplayPort 1.2 -

VGA変換ケーブル／1.8m／1920x1200(1080p)／アクティブ／抜け防止機構付／ブラック／DP - VGA モニター
変換コネクタ／ディスプレイポート コンバーター

製品ID: DP2VGAMM6



VGA対応ディスプレイをDisplayPortビデオカード／ソースに接続するDisplayPort - VGA変換ケーブル。本ケーブルは、1.8mの距離をカバーし、オスのVGAコネクタと、オスのDisplayPortコネクタを各1本ずつ備えています。

本DisplayPort /

VGAアダプタケーブルは、モニタ最大解像度1920x1200およびHDTV解像度1080pをサポートします。DVIディスプレイを活用しながら、最先端のDisplayPortビデオソースを使用することができます。

認証、レポート、互換性



用途

- ・既存のVGAディスプレイと新型DisplayPortモニタを併用
- ・あらゆるVGAモニタ／プロジェクターに手間要らずで接続できるDisplayPort - VGAケーブル

製品の特長

- ・DP - VGA変換: DisplayPort 1.2 (HBR2) 対応アダプタケーブル (1.8m)。2048x1280、1920x1200、1920x1080 (1080p) 60Hz解像度のVGAディスプレイ1台に接続可能。ソースとディスプレイの互換性を確保するEDID & DDCパススルーに対応

互換性: DP/DP++ソースをサポートをするデジタルアナログ変換アクティブコンバータ。ワークステーション、デスクトップPC (AMD、Nvidia)、ノートパソコン、省スペース型PC、ドッキングステーションなど標準DPコネクタを使用するソース機器に対応

- ・アダプター一体ケーブル:VGAコネクタにアダプタチップを搭載、オフィスや自宅のデスク周りをすっきりと保つスリム設計
- ・ラッチ & ネジつきコネクタ:ラッチ付きDPコネクタでホストとしっかり接続 | 信号損失を最小限に抑えるチップ内蔵VGAコネクタ | 緩みや脱落事故を防ぐVGAネジロック
- ・簡単導入:ソフトウェアやドライバが不要。Windows、Ubuntu、macOS含むOS各種に対応 | DPソース – VGAモニター/ディスプレイ/プロジェクタ | DisplayPortオス – VGAオス

ハードウェア

保証に関する方針	3 Years
アクティブ または パッシブ	アクティブ
AV入力	DisplayPort 1.2
AV出力	VGA
オーディオ	なし
コネクタメッキ	ゴールド
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル

性能

最大ケーブル長	1.8 m [6.0 ft]
最大デジタル解像度	1920x1200 / 1080p
オーディオ仕様	VGA: オーディオには未対応

コネクタ

コネクタA	1 – DisplayPort [20ピン]
コネクタB	1 – VGA (高密度D-Sub)[15ピン]

環境条件

動作温度	0° C to 45° C (32° F to 113° F)
保存温度	-10° C to 70° C (14° F to 158° F)
湿度	10%~85%相対湿度

物理的特徴

色	ブラック
ケーブル長	1.8 m [6.0 ft]
製品縦	1.8 m [6.0 ft]
製品横	3.5 cm [1.4 in]
製品高さ	170.1 cm [67.0 in]

製品重量 106.0 g [3.7 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量 1

パッケージ縦 22.0 cm [8.7 in]

パッケージ横 20.0 cm [7.9 in]

パッケージ高さ 0.1 mm [0.0 in]

工場出荷時(パッケージ)重量 114.0 g [4.0 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容 1 – DisplayPort – VGA変換ケーブル 1.8m DP オス – VGA オス 1920x1200

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。