

3-in1 DisplayPort auf HDMI / DVI / VGA Adapter / Konverter - Schwarz

Produkt-ID: DP2VGDVHD



Der DisplayPort-auf-VGA, DVI oder HDMI-Konverter DP2VGDVHD ist eine kompakte 3-in-1-Lösung zum Anschließen von DP-fähigen Desktopcomputern, Laptops oder Ultrabooks™ an ein VGA-, DVI- oder HDMI-Display.

Dieser vielseitige Konverter ist mit fast jedem Display, Fernseher oder Projektor kompatibel und ist die ideale Plug-and-Play-Lösung für unterwegs oder BYOD (Bring Your Own Device) im Büro. Sie haben drei der gängigsten Schnittstellen zur Auswahl um mit dem Konverter in jedem Sitzungssaal eine Verbindung mit einem verfügbaren Gerät herstellen, selbst wenn Sie nicht wissen, welche Anschlüsse verfügbar sind.

Für problemlose Verbindungen mit einem DisplayPort-fähigen Computer unterstützt der Konverter Videoauflösungen bis zu 1920x1200/1080p, sodass Sie eine DisplayPort-Videoquelle ohne Verlust der Videoqualität auf VGA, HDMI oder DVI konvertieren können.

Der DisplayPort-Konverter bietet einen geringen Platzbedarf und ein geringes Gewicht, so dass es leicht mitgeführt werden kann, ohne viel Platz in der Laptoptasche zu beanspruchen.

Der DP2VGDVHD wird mit einer 3-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Führen Sie den Adapter unterwegs mit, um praktisch jedes Display anzuschließen

- Schließen Sie Ihr BYOD-Laptop/Ultrabook im Büro an ein bereitgestelltes HDMI-, DVI- oder VGA-Display an
- Schließen Sie ein DVI-, VGA- oder HDMI-Display als Zweitmonitor an Ihren DisplayPort-Computer an

Merkmale

- 3-in-1-Adapter - DP auf: VGA, DVI, HDMI
- Unterstützt Videoauflösungen von bis zu 1920 x 1200/1080p
- Plug and Play-Installation
- Geringer Platzbedarf
- Tragbares, leichtes Design

Hardware

Garantiebestimmung	3 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
	Passiv
AV-Eingang	DisplayPort - 1.2
AV-Ausgang	DVI-D - Single-Link
	HDMI - 1.4
	VGA
Audio	Ja

Leistung

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Max. Analogauflösungen	1920x1200/1080p
Max. Digitalauflösungen	1920x1200/1080p
Breitbild unterstützt	Ja



Audiospezifikationen	5.1 Surround Sound (abhängig von Videoquelle und Ziel)
	HDMI - 7.1 Channel Audio
	VGA - No Audio Support

Steckverbinder

Steckverbinder A	DisplayPort (20-polig)
Steckverbinder B	DVI-D (25-polig)
	VGA (15-polig, High Density D-Sub)
	HDMI (19-polig)

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	<p>Der Videoadapter unterstützt nur jeweils einen Videoausgang gleichzeitig. Wenn mehrere Anschlüsse hergestellt werden, funktioniert nur einer der Ausgänge.</p> <p>Der HDMI-Port ist ein passiver Anschluss.</p> <p>Der DVI-D ist ein passiver Anschluss.</p> <p>Der VGA-Port ist ein aktiver Anschluss.</p> <p>Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling</p>
---------	---

Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Lagertemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Feuchtigkeit	10 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Kabellänge	5.9 in [15 cm]
Produktlänge	10.5 in [26.6 cm]



Produktbreite	1.8 in [45.0 mm]
Produkthöhe	0.8 in [20.0 mm]
Produktgewicht	2.3 oz [65.0 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.0 in [0.1 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	2.6 oz [73.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	DisplayPort-auf-HDMI/VGA/DVI-Adapter
	Installationshandbuch

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

