

DisplayPort 1.2 – VGA/DVI/HDMI

変換アダプター／1920x1200(1080p)／アクティブ／抜け防止機構付／15cmケーブル／ブラック／3-in-1
DPモニター 変換コネクタ／ディスプレイポート コンバーター

製品ID: DP2VGDVHD



DisplayPort対応コンピュータ(デスクトップおよびUltrabook™などのノートパソコン)をVGA、DVI、HDMIディスプレイに接続する変換アダプター。コンパクトなスリー・イン・ワン ソリューションです。

大部分のディスプレイ、テレビ、プロジェクターに対応できる汎用性の高いコンバータは、外出時や職場でのBYOD(私物デバイスの持ち込み)に最適なプラグアンドプレイ式ソリューションです。最も良く使用されている3つのインターフェースから選択できるため、外出先の会議室などで、どの接続ポートが使用できるか事前に分からなくても大丈夫です。

最大

1920x1200(1080p)の表示解像度に対応しており、画質を維持したままDisplayPortビデオソース信号をVGA、HDMI、DVIに変換し、DisplayPort対応コンピュータとのシームレスな接続を実現します。

小型軽量設計のコンバータは、ノートPCケースに軽く納まる大きさです。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ 常時携帯し、外出先での様々なディスプレイに対応
- ・ BYOD用途で私物のノートパソコンを職場のHDMI、DVI、VGAディスプレイに接続
- ・ DisplayPort搭載PCでDVI、VGA、HDMIディスプレイを外付けモニタとして使用

製品の特長

3種の映像出力に対応 (3-in-1) : DisplayPort (DP) の映像出力からほぼすべてのディスプレイに接続可能。DPからHDMI、DVI、またはVGA (一度に 1 台のモニター出力のみ有効) への映像信号変換に対応。HDMI経由の7.1chサラウンド出力により、臨場感あふれる映像音響を実現

・ビデオ解像度: HDMI出力では最大4K30Hz
まで、DVIおよびVGAでは、最大1920x1200または1080pに対応。新旧問わず、幅広いディスプレイ環境での柔軟な導入を想定した設計

プラグアンドプレイ対応: OSに依存しない映像変換アダプター。ドライバーやソフトウェアのインストール不要。Windows、macOS、Linux システムでの迅速な導入が可能で、ITチームの負担を軽減

・携帯性に優れた設計: 軽量でコンパクトなAV
アダプター。パソコンケースやエンジニアの携行キットにすっきり収納可能。モバイル環境、デスクトップワークステーション、さらには外出先で活躍するITプロフェッショナルに理想的

仕様: 単方向設計 (DisplayPortソースからHDMI/DVI/VGAモニターへの変換専用) / HDMI、DVIパッシブポート / VGAアクティブポート / ケーブル長: 15cm / 色: ブラック

ハードウェア

保証に関する方針	3 Years
AV入力	DisplayPort 1.2
AV出力	DVI-D (シングルリンク)
	HDMI - 1.4
	VGA
オーディオ	あり
チップセットID	NXP Semiconductors PTN3392BS
	Parade Technologies Inc. PS8312

性能

Maximum Cable Distance To Display	15.2 m [49.9 ft]
最大アナログ解像度	1920x1200/1080p
最大デジタル解像度	1920x1200/1080p
ワイド画面サポート	あり
オーディオ仕様	5.1サラウンドサウンド (ビデオのソースとディスティネーションに依存)
	HDMI (7.1chオーディオ)
	VGA: オーディオには未対応

コネクタ

コネクタA	1 – DisplayPort [20ピン]
コネクタB	1 – DVI-D [25ピン]
	1 – HDMI [19ピン]
	1 – VGA (高密度D-Sub) [15ピン]

特記 / 必要条件

注意	本ビデオアダプタは、1度に1つのビデオ出力のみ対応します。複数の出力ポートに接続された場合、その内の1つのみが出力されます。 HDMIポートはパッシブポートです。 DVI-D ポートはパッシブポートです。 VGA ポートはアクティブポートです。 Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling
----	---

環境条件

動作温度	0° C to 45° C (32° F to 113° F)
保存温度	-10° C to 80° C (14° F to 176° F)
湿度	10～85%相対湿度

物理的特徴

色	ブラック
ケーブル長	15 cm [5.9 in]
製品縦	26.6 cm [10.5 in]
製品横	4.5 cm [1.8 in]
製品高さ	2.0 cm [0.8 in]
製品重量	65.0 g [2.3 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	17.3 cm [6.8 in]
パッケージ横	12.4 cm [4.9 in]
パッケージ高さ	2.6 cm [1.0 in]
工場出荷時 (パッケージ) 重量	68.0 g [2.4 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 – DisplayPort – HDMI/VGA/DVI変換アダプタ
---------	--------------------------------------

1 – インストールガイド

Warranty Information

Warranty

整備品3年保証

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。