

1,8 m DisplayPort Verlängerungskabel - St/Bu

Produkt-ID: DPEXT6L



Das DPEXT6L-DisplayPort-Video-Verlängerungskabel (6 m) erweitert jedes DisplayPort-Kabel um zusätzliche 1,8m.

Das Verlängerungskabel verfügt über einrastende, vergoldete Anschlüsse für überlegene Leitfähigkeit.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Extend your DisplayPort® interface by 6ft

Merkmale

- DISPLAYPORT VERLÄNGERUNGSKABEL:** 1,8 m DP v1.2 Stecker zu Buchse Kabel; 4K x 2K (3840x2400p 60 Hz), 21,6 Gbit/s Bandbreite, HBR2, 8-Kanal-Audio, Multi-Stream Transport (MST), GTC für präzise Zeitsteuerung des Audiokanals und 3D Stereo (2560x1600p 120 Hz)
- ZUVERLÄSSIGES DESIGN:** Robuste ABS-Steckverbinder mit flexibler PVC-Zugentlastung und -Ummantelung, was Ausfransen oder Schäden durch Biegungen oder raue Behandlung verhindert; Metall-Untergerüst zum Schutz gegen elektromagnetische Störungen; verriegelbarer Anschluss verhindert versehentliche Verbindungstrennungen

- **HOCHWERTIGE KONSTRUKTION:** Das DP Verlängerungskabel hat 28AWG Drähte mit vergoldeten Pins für Signalintegrität und Zuverlässigkeit - der Kabel hat eine hochwertige EMI-Abschirmung mit geflochtene Aluminium-Mylar Folie, für höhere Video und Audioqualität
- **ANWENDUNGEN:** Verlängert das Kabel um ca. 1,8 m; ideal für zu Hause/Büro/Konferenzräume/Klassenzimmer; funktioniert mit einem professionellen Arbeitsplatz mit FirePro™ S9000/7000, W8100/7100 Grafikkarten; Verwendung mit 1080p/UHD/4K-Monitoren/Beamer/Display
- **SPEZIFIKATIONEN:** 1,8m - Schwarz - DP v1.2 - Verlängerungskabel DP Stecker auf DP Buchse - 28 AWG - PVC Mantel, ABS Steckergehäuse - Abschirmung: geflochtene Aluminium Mylar Folie - HBR2, MST, GTC - Rückwärtskompatibel mit DP1.1 - Lebenslange Unterstützung

Hardware

Garantiebestimmungen Lifetime

Anzahl von Leitern	20
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Feuerwiderstandsklass e	Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - DisplayPort (20-polig)
Steckverbinder B	1 - DisplayPort (20-polig)

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-20°C to 80°C (-4°F to 158°F)
Lagertemperatur	-25°C to 85°C (-13°F to 185°F)
Feuchtigkeit	40 % bis 70 % RH

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
-------	---------

Drahtstärke	28 AWG
Kabellänge	6.0 ft [1.8 m]
Produktlänge	6.0 ft [1.8 m]
Produktbreite	0.8 in [2.1 cm]
Produkthöhe	0.5 in [1.3 cm]
Produktgewicht	3.2 oz [91.0 g]

**Verpackungsinform
ationen**

Paketmenge	1
Paketlänge	7.0 in [17.7 cm]
Paketbreite	6.5 in [16.5 cm]
Pakethöhe	1.1 in [2.7 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	3.5 oz [98.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 6 ft DisplayPort Video Extension Cable - M/F
--------------------	--

**Garantieinformatio
nen**

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.