

91cm DisplayPort Kabel für Panelmontage - 4K x 2K - DisplayPort 1.2
Verlängerungskabel Stecker auf Buchse - DP Video Extender Kabel mit DP
Buchse(Panelmontage) - DP Monitorkabel

Produkt-ID: DPPNLFM3



Dieses 1 Meter lange DisplayPort-Kabel für die Schalttafelmontage verfügt über einen DisplayPort-Stecker an einem Ende und einen DisplayPort-Schalttafelmontageanschluss (Buchse) am anderen Ende und bietet eine sichere, leicht zugängliche DisplayPort-Verbindung zu jedem Geräteanschluss oder jeder Frontplatte.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Extend your DisplayPort interface and allow you screw mount it to a panel

Merkmale

- PANEL MONTAGE DISPLAYPORT KABEL: 91cm Verlängerungskabel DisplayPort v1.2 Stecker auf Buchse; 4K x 2K(3840x2400p 60Hz), 21,6 Gbit/s Bandbreite , HBR2, 8Ch Audio, Multi-Stream Transport (MST), GTC für präzises Audiokanaltiming&3D Stereo(2560x1600p 120Hz)
- ZUVERLÄSSIGES DESIGN: Buchse mit zwei 4-40 Schrauben zur Befestigung an einer

Maschinenfrontplatte/einem Port; Flexible PVC-Zugentlastung und Ummantelung verhindern Ausfransen/Beschädigung; Einrastender Stecker verhindert versehentliches Trennen

- **HOCHWERTIGE KONSTRUKTION:** 28AWG Draht mit vergoldeten Pins für verbesserte Signalintegrität und Zuverlässigkeit; DP Kabel für Schalttafelmontage/Videokabel hat EMI-Abschirmung mit zweiseitiger Kupferfolie, und bietet eine hochwertigere Video/Audioqualität

- **ANWENDUNGEN:** Erweitern Sie Ihre DP Kabel um 91cm; DP Verlängerungskabel für Zuhause/Büros/Boardrooms/Klassenräume; arbeitet mit profi Workstations mit FirePro™ S9000/7000, W8100/7100 Grafikkarten; Verwendung mit 1080p/UHD/4K Monitoren/Projektor/Display

- **SPEZIFIKATIONEN:** 91 cm | Schwarz | DP 1.2 | DP Einrastende Stecker auf DP Buchse (Panelmontage mit 2x 4-40 UNC Schrauben) | 28 AWG | PVC Kabelmantel | Abschirmung: Zweiseitige Kupferfolie | Abwärtskompatibel mit DP1.1 | Lebenslange Garantie

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Anzahl von Leitern	19
Steckverbinderplatten	Gold
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Feuerwiderstandssklasse	Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - DisplayPort (20-polig)
Steckverbinder B	1 - DisplayPort (20-polig)

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-20°C to 80°C
Lagertemperatur	-20°C to 80°C
Feuchtigkeit	15 bis 65 %

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Drahtstärke	28 AWG

Kabellänge	3.0 ft [0.9 m]
Außendurchmesser des Kabels	0.3 in [7.3 mm]
Produktlänge	36.8 in [93.5 cm]
Produktbreite	1.3 in [3.4 cm]
Produkthöhe	0.8 in [2.0 cm]
Produktgewicht	2.5 oz [71.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	7.2 in [18.2 cm]
Paketbreite	7.8 in [19.8 cm]
Pakethöhe	0.9 in [2.2 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	3.2 oz [92.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 91cm DisplayPort Verlängerungskabel für Panelmontage
--------------------	--

Garantieinformationen

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.