

DisplayPort 1.2 延長ケーブル／91cm／4K60Hz／抜け防止機構付き／DPオス－DPメス／ブラック／ディスプレイポート／モニターケーブル

製品ID: DPPNLFM3



91cmパネルマウント用DisplayPort延長ケーブル。一端にDisplayPortコネクタ(オス)、もう一端にDisplayPortパネルマウントモールドコネクタ(メス)がついており、マシンポートやフェースプレートにDisplayPortコネクタを固定し、簡単にアクセスができます。

## 認証、レポート、互換性



## 用途

- ・ DisplayPortインターフェイスを延長し、ネジでパネルに固定

## 製品の特長

- ・ パネルマウント対応DPケーブル: DisplayPort v1.2 オス－メス延長ケーブル(91cm)。4K x 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応

堅牢設計: 頑丈なモールドコネクタ(メス)を4-40ネジ2個でフェースプレートやポートに固定。柔軟なPVCストレーンリリーフと被覆材で折り曲げや酷使による損傷から保護。脱落を防ぐラッチつきコネクタ

- ・ 高品質構造: 金めっきピンと28AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。両面銅箔のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現

用途: 既存のDPケーブルを91cm延長。家庭、オフィス、会議室、教室などの1080p/UHD(4K)モニター／ディスプレイで使用。業務用ワークステーション(FirePro™ S9000/7000, W8100/7100グラフィックスカード搭載機など)に理想的

仕様: 91cm | ブラック | DisplayPort 1.2 | DP ラッチ付きオス - DPメス(2x 4-40 UNCネジでパネルマウント可) | 28 AWG  
PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル | シールド: 両面銅箔 | DP1.1と下位互換 | ライフタイム保証

#### ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
導体数	19
コネクタメッキ	ゴールド
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
ファイア定格	CMG定格(汎用)

#### コネクタ

コネクタA	1 - DisplayPort [20ピン]
コネクタB	1 - DisplayPort [20ピン]

#### 環境条件

動作温度	-20° C to 80° C
保存温度	-20° C to 80° C
湿度	15 - 65%

#### 物理的特徴

色	ブラック
ワイヤゲージ	28 AWG
ケーブル長	0.9 m [3.0 ft]
ケーブル外径	7.3 mm [0.3 in]
製品縦	93.5 cm [36.8 in]
製品横	3.4 cm [1.3 in]
製品高さ	2.0 cm [0.8 in]
製品重量	71.0 g [2.5 oz]

#### パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	18.2 cm [7.2 in]
パッケージ横	19.8 cm [7.8 in]
パッケージ高さ	2.2 cm [0.9 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	92.0 g [3.2 oz]

---

箱に含まれているもの

パッケージ内容

1 - 91cm パネルマウントDisplayPortケーブル

---

\* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。