

1m DisplayPort Kabel für Panelmontage - 4K x 2K - DisplayPort 1.2 Verlängerungskabel
Stecker auf Buchse - DP Video Extender Kabel mit Buchse(Panelmontage) - DP
Monitorkabel

Produkt-ID: DPPNLFM3PW



Das 91 cm lange DPPNLFM3PW DisplayPort-Panel-Befestigungs-Verlängerungskabel verfügt über einen DP-Stecker und eine DP-Buchse, die einen gut gesicherten, leicht zugänglichen DisplayPort-Anschluss an Ihrem PC oder Ihrer Blende bietet und es Ihnen ermöglicht, Systeme an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Wenn Strom benötigt wird, verwendet das DisplayPort-Kabel alle 20 Stifte und liefert so entsprechend Strom.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Erweitern Sie Ihre DisplayPort-Schnittstelle und schrauben Sie diese an einem Panel fest

Merkmale

- PANEL MONTAGE DISPLAYPORT KABEL: 91cm Verlängerungskabel DisplayPort v1.2 Stecker auf Buchse; 4K x 2K(3840x2400p 60Hz), 21,6 Gbit/s Bandbreite , HBR2, 8Ch Audio, Multi-Stream Transport (MST), GTC für präzises Audiokanaltiming&3D Stereo(2560x1600p 120Hz)

- **ZUVERLÄSSIGES DESIGN:** Buchse mit zwei 4-40 Schrauben zur Befestigung an einer Maschinenfrontplatte/einem Port; Flexible PVC-Zugentlastung und Ummantelung verhindern Ausfransen/Beschädigung; Einrastender Stecker verhindert versehentliches Trennen
- **HOCHWERTIGE KONSTRUKTION:** 28AWG Draht mit vergoldeten Pins für verbesserte Signalintegrität und Zuverlässigkeit; DP Kabel für Schalttafelmontage/Videokabel hat EMI-Abschirmung mit zweiseitiger Kupferfolie, und bietet eine hochwertigere Video/Audioqualität
- **ANWENDUNGEN:** Erweitern Sie Ihre DP Kabel um 91cm; DP Verlängerungskabel für Zuhause/Büros/Boardrooms/Klassenräume; arbeitet mit profi Workstations mit FirePro™ S9000/7000, W8100/7100 Grafikkarten; Verwendung mit 1080p/UHD/4K Monitoren/Projektor/Display
- **SPEZIFIKATIONEN:** 91 cm | Schwarz | DP 1.2 | DP Einrastende Stecker auf DP Buchse (Panelmontage mit 2x 4-40 UNC Schrauben) | 28 AWG | PVC Kabelmantel | Abschirmung: Zweiseitige Kupferfolie | Abwärtskompatibel mit DP1.1 | Lebenslange Garantie

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Anzahl von Leitern	20
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Feuerwiderstandssklasse	Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)

Leistung

Max. Digitalauflösungen	4K x 2K (4096 x 2160) bei 60 Hz
-------------------------	---------------------------------

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - DisplayPort (20-polig)
Steckverbinder B	1 - DisplayPort (20-polig)

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-10°C to 40°C (14°F to 104°F)
Lagertemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Feuchtigkeit	0 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit

Physische
Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Drahtstärke	28 AWG
Kabellänge	3.0 ft [0.9 m]
Produktlänge	36.2 in [92.0 cm]
Produktbreite	1.3 in [3.4 cm]
Produkthöhe	0.5 in [1.2 cm]
Produktgewicht	2.9 oz [83.0 g]

Verpackungsinform
ationen

Paketmenge	1
Paketlänge	8.7 in [22.0 cm]
Paketbreite	7.9 in [20.0 cm]
Pakethöhe	1.0 in [2.5 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	3.1 oz [88.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 91cm DisplayPort Verlängerungskabel für Panelmontage
--------------------	---

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.