

## SATA Wechselrahmen 5,25 Zoll - Mobiles Festplatten Speicher Rack 3,5" (8,9cm)

Produkt-ID: DRW150SATBK



Diese hochwertige, abnehmbare Wechselrahmenschublade für Serial ATA-Festplatten ist eine professionelle SATA-Hot-Swap-Lösung, mit der Sie schnell Serial ATA-Festplatten in einen Computer ein- und ausbauen können ohne das Computergehäuse öffnen zu müssen. Der Wechselrahmen ist vollständig kompatibel mit RAID-Installation, um die maximale Leistung und Vielseitigkeit für verbesserte Speicheranwendungen zu gewährleisten.

Um die Leistung zu optimieren und das volle Geschwindigkeitspotenzial von SATA III-Festplatten zu nutzen, unterstützt dieser HDD-Backplane SATA III mit Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 6 Gbit/s in Kombination mit einem kompatiblen Controller.

Montieren Sie einfach den Laufwerksschacht in einen freien 5,25-Zoll-Einbauschacht für Laufwerke des Host-Computers, und legen Sie eine 3,5-Zoll-SATA HDD in den (entnehmbaren) Caddy ein. Das Anschließen der SATA-Festplatte an den Computer ist einfach. Schieben Sie den Caddy in den Laufwerksschacht, der auch versperrt werden kann, um unbefugtes Entfernen des Laufwerks zu verhindern. Mit kugelgelagertem Lüfter in der Frontblende, Aluminiumkonstruktion und 25.000 Einbauvorgängen.

Dieses Produkt ist als Ersatz für StorCase SATA-Modelle S21J111, SC21J111 und RJR110 geeignet.

### Zertifikate Berichte und Kompatibilität





## Anwendungen

- Fügen Sie zusätzliche Hot-Swap-Einbauschächte einem Server oder Workstation-Computer hinzu.
- Ersetzen oder upgraden Sie einen alten IDE-Backplane durch einen SATA-Backplane.
- System-Einrichter, die mehrere Laufwerke gleichzeitig und schnell abbilden müssen
- Umgebungen, in denen die Laufwerke regelmäßig ersetzt/entfernt werden müssen, ohne dass nach dem Entfernen ein externer Schutz für die Laufwerke notwendig ist.
- Tauschen oder entfernen Sie individuelle Laufwerke in einem Speicherarray ohne Ausfallzeiten oder mit minimalen Ausfallzeiten.

## Merkmale

- Beherbergt ein einzelnes SATA-Laufwerk in einem von vorne zugänglichen 5,25-Zoll-Einschub
- Festplattencaddy und Einschub in strapazierfähiger Aluminiumkonstruktion.
- Mit Schlüssel abschließbarer Laufwerk-Caddy
- Gummi-Stoßdämpfer
- Mehr als 25.000 Einbauvorgänge möglich
- Kugelgelagerter 40-mm-Kühllüfter
- Staubabweisende Klappe an der Schachteinheit
- LED-Anzeigen für Betrieb und Aktivität
- Unterstützung für SATA Revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
- Unterstützt 3,5-Zoll-Formfaktor-SATA-Festplatten.

---

### Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Schlüsselsperre Ja

Gebläse 1 - 40 mm

	Laufwerkgröße	3.5in
	Laufwerktyp	SATA
	Lüfterlagertyp	Kugellager
<hr/>		
Leistung	MTBF	30.000 Stunden
<hr/>		
Steckverbinder	Laufwerksteckverbinder	1 - SATA (7-polig, Daten)  1 - SATA-Strom (15-polig)
	Hostanschlüsse	1 - LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power)  1 - SATA (7-polig, Daten)  1 - SATA-Strom (15-polig)
<hr/>		
Software	Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
<hr/>		
Spezielle Hinweise/Anforderungen	System- und Kabelanforderungen	PC oder Mac mit 5,25-Zoll-Laufwerkschacht
	Hinweis	Gerät ist modellspezifisch und nicht für die Verwendung mit anderen Modellen der Laufwerkschublade bestimmt, sofern nichts anderes angegeben ist
<hr/>		
Anzeiger	LED-Anzeiger	1 - Aktivität (Gelb)  1 - Stromversorgung (Grün)
<hr/>		
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyp	Aluminium

Produktlänge	7.5 in [19 cm]
Produktbreite	5.8 in [14.7 cm]
Produkthöhe	1.6 in [4.1 cm]
Produktgewicht	27.6 oz [782 g]

---

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	5.9 in [15.1 cm]
Paketbreite	7.7 in [19.5 cm]
Pakethöhe	1.9 in [4.8 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.8 lb [0.8 kg]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Wechselrahmencaddy
	1 - 5,25-Zoll-Wechselrahmenschacht
	1 - SATA-Kabel
	2 - Schlüssel
	1 - Schraubensatz
	1 - Anleitung

---

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.