

Digital Signage Ständer mit Kabelmanagement - abschließbares Touchscreen Kiosk Gehäuse - schwarze Displayhalterung

Produkt-ID: DSIGNAGESTND



Der Digital-Signage-Standfuß bietet eine bequeme und kostengünstige Möglichkeit zur Kommunikation mit Kunden. Mit seinem schlanken und robusten Design bietet das Gehäuse für digitale Terminals eine sichere Halterung für einen maximal 80 kg schweren Fernseher zwischen 45 Zoll (114 cm) und 55 Zoll (139 cm), der Passanten anzieht und fesselt.

Die Digital-Signage-Halterung ist mit ihrer robusten Konstruktion ideal für den kommerziellen Einsatz in Umgebungen wie Messen und Einzelhandelsgeschäften geeignet. Während viele digitale Werbeterminale über ein integriertes Display verfügen, können Sie mit dem LCD-Werbestandfuß ein vorhandenes Display oder ein anderes Gerät Ihrer Wahl für einen neuen Verwendungszweck einsetzen. Die integrierte Kabelführung hält Ihre Kabel sauber geordnet und außer Sichtweite. Das Gehäuse für digitale Terminals verfügt über einen abschließbaren Schrank, in dem Sie Ihren Computer, Media Player oder Video Extender unterbringen können.

Der flache TV-Standfuß verfügt über einen stabilen Sockel, der dem Display große Stabilität verleiht, sodass er sich ideal für den Einsatz in belebten Bereichen eignet. Der Sockel des Touchscreen-Terminals ist darauf ausgelegt, mit dem Boden verschraubt zu werden, und ist daher stabiler als freistehende Bildschirmterminals.

Bei StarTech.com führen wir umfassende Kompatibilitäts- und Leistungstests für alle unsere Produkte durch, um sicherzustellen, dass wir die Branchenstandards erfüllen oder übertreffen und IT-Profis qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Unsere lokalen technischen Berater von StarTech.com verfügen über umfassende Produktkenntnisse und arbeiten direkt mit unseren Ingenieuren von StarTech.com zusammen, um unsere Kunden sowohl vor als auch nach dem Verkauf zu unterstützen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Informieren Sie Ihre Gäste in Hotels, Restaurants, Bahnhöfen oder Flughäfen
- Erstellen Sie ein interaktives Display oder eine Karte, um den Weg zu beschreiben
- Ideal für Werbung mit dynamisch aktualisierten Inhalten auf Ihrem Display geeignet

Merkmale

- Das integrierte Gehäuse mit Schloss schützt Ihre Videogeräte vor Diebstahl und unbefugten Eingriffen
- Robuste TV-Halterung aus Stahl mit einer Tragkraft von bis zu 80 kg
- Einfache Einrichtung mit VESA-konformen Fernsehern dank des Befestigungskonzepts mit Haken
- Saubere Installation dank integriertem Kabelordnersystem
- DISPLAY-KOMPATIBILITÄT: Die Universal-LCD/LED-TV-Halterung unterstützt LG, Samsung, Sony, Sharp und andere Marken (Schrauben/Abstandhalter im Lieferumfang enthalten) und die VESA-Lochmuster 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400, 600 x 400

Hardware

Garantiebestimmungen	5 Years
Wandmontierbar	Nein
Kabelmanagement	Ja
Inklusive Werkzeuge	Ja
Gelenk	Nein
Anzahl der unterstützten Displays	1
Orientierung	Vertical
Montageoptionen	Bodenmontage

VESA-Lochmuster	200x200 mm
	200x300 mm
	200x400 mm
	300x200 mm
	300x300 mm
	400x200 mm
	400x300 mm
	400x400 mm
	600x200 mm
	600x300 mm
	600x400 mm

Leistung

Gewichtskapazität	176.4 lb [80 kg]
Minimale Bildschirmgröße	45"
Maximale Bildschirmgröße	55"
Geeignet für Curved Display	Nein
Diebstahlsicherung	Ja

Physische Eigenschaften

Produktlänge	37.8 in [96.0 cm]
Produktbreite	13.8 in [35.0 cm]
Produkthöhe	76.4 in [194.0 cm]
Produktgewicht	88.4 lb [40.1 kg]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	4.8 ft [1.5 m]
Paketbreite	17.6 in [44.7 cm]
Pakethöhe	11.2 in [28.5 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	100.3 lb [45.5 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Untere Basisplatte
	2 - Untere Säulen
	4 - Untere Säulenköpfe
	1 - Schrank
	1 - Obere Basisplatte
	1 - Obere Säule, links
	1 - Obere Säule, rechts
	2 - Endköpfe
	2 - Querstreben
	2 - TV-Halterungen
	1 - Kabelhalterung
	2 - Arretierhalterungen
	2 - Kabel-Clips
	2 - Schraubverschlüsse
	4 - Schrauben (M10 x 25)
	10 - Schrauben (M6 x 12)
	4 - Schrauben (M8 x 60)
	4 - Muttern (M8)

- 8 - Schrauben (M6 x 15)
- 2 - Schrauben (M6 x 35)
- 2 - Schrauben (M4 x 6)
- 2 - Schrauben
- 2 - Kabelbinder
- 1 - Sechskantschlüssel, 4 mm
- 1 - Sechskantschlüssel, 6 mm
- 1 - Sechskantschlüssel, 5 mm
- 1 - Schraubenschlüssel (M6/M8)
- 4 - Schrauben (M5 x 14)
- 4 - Schrauben (M6 x 14)
- 4 - Schrauben (M8 x 30)
- 4 - Schrauben (M8 x 50)
- 4 - Rechteckige Unterlegscheiben
- 8 - Kleine Abstandhalter
- 8 - Große Abstandhalter
- 1 - Bodenanker
- 1 - Anleitung

Garantieinformationen

Warranty

5 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.