

Digital signage display standaard - vergrendeling - zwart

Productcode: DSIGNAGESTND



De digital signage standaard biedt een gemakkelijke en voordelige manier om met klanten te communiceren. Dankzij het slanke en stevige design kunnen op de liggende kioskbehuizing veilig 45 tot 55 inch tv's (met een maximumgewicht van 80 kg) worden gemonteerd. Het is een blikvanger waardoor voorbijgangers ook worden geïnspireerd.

Het digital signage montagesysteem heeft een duurzame constructie waardoor het met name geschikt is voor commercieel gebruik, zoals handelsbeurzen en winkels. Terwijl vele kiosken een geïntegreerd scherm hebben, kunt u dankzij het staande LCD reclamescherm een bestaand scherm of een van uw favoriete schermen voor een ander doel gebruiken. Het geïntegreerde kabelmanagement houdt uw kabels georganiseerd en uit het zicht. De digital signage kioskbehuizing heeft een vergrendelbare kast voor de installatie van uw computer, mediaspeler of video-extender.

De standaard voor platte tv's heeft een sterke basis die het scherm stabiliteit geeft, perfect voor gebruik op drukbezochte plaatsen. De basis van de touchscreen kioskstandaard dient met bouten aan de vloer te worden bevestigd, voor meer stabiliteit dan vrijstaande schermkiosken.

StarTech.com producten zijn zorgvuldig ontworpen en grondig getest op compatibiliteit en prestatie, om te garanderen dat onze hoogwaardige producten voor IT professionals voldoen aan de industrienormen of deze te overtreffen. Onze StarTech.com technische adviseurs hebben een brede productkennis en bieden 24 uur van maandag t/m vrijdag ondersteuning (engelstalig) om alle klanten zowel vóór als na de aankoop te kunnen ondersteunen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Bied gasten actuele informatie in hotels, restaurants, treinstations of luchthavens
- Maak een interactief scherm of kaart als oriëntatiehulp
- Perfect voor advertenties met dynamisch bijgewerkte inhoud op uw scherm

Eigenschappen

- Geïntegreerde, afsluitbare kast beschermt uw videoapparatuur tegen diefstal en manipulatie
- Sterke stalen tv-beugel ondersteunt tot 80 kg
- Haak-en-montagedesign voor eenvoudige installatie van met VESA compatibele tv's
- Nette installatie dankzij geïntegreerd kabelmanagement
- **BEELDSCHERM COMPATIBILITEIT:** Universele LCD/LED tv-beugel is onder andere geschikt voor LG, Samsung, Sony en Sharp (inclusief schroeven/onderleggingen) en VESA-gatpatronen 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400

Hardware

Garantiebeleid	5 Years
Wandmonteerbaar	Nee
Kabelbeheer	Ja
Inclusief Gereedschap	Ja
Scharnierend	Nee
Aantal ondersteunde schermen	1
Stand	Verticaal
Montage-opties	Vloerbevestiging
VESA gatenpatroon(/-patronen)	200x200 mm
	200x300 mm

200x400 mm

300x200 mm

300x300 mm

400x200 mm

400x300 mm

400x400 mm

600x200 mm

600x300 mm

600x400 mm

Prestaties

Draagvermogen	176.4 lb [80 kg]
Minimale schermgrootte	45"
Maximale schermgrootte	55"
Past op curved scherm	Nee
Anti-diefstal	Ja

Fysieke eigenschappen

Lengte product	37.8 in [96.0 cm]
Breedte product	13.8 in [35.0 cm]
Hoogte product	76.4 in [194.0 cm]
Gewicht product	88.4 lb [40.1 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	4.8 ft [1.5 m]

Package Width	17.6 in [44.7 cm]
Package Height	11.2 in [28.5 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	100.3 lb [45.5 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	1 - Onderste basisplaat
	2 - Onderste kolommen
	4 - Onderste kolomdoppen
	1 - Kast
	1 - Bovenste basisplaat
	1 - Bovenste kolom, links
	1 - Bovenste kolom, rechts
	2 - Einddoppen
	2 - Dwarsbalken
	2 - Tv-steunen
	1 - Kabelsteun
	2 - Vergrendelsteunen
	2 - kabelklemmen
	2 - Schroefdoppen
	4 - M10 x 25 schroeven
	10 - M6 x 12 schroeven
	4 - M8 x 60 schroeven
	4 - M8 moeren
	8 - M6 x 15 schroeven
	2 - M6 x 35 schroeven

- 2 - M4 x 6 schroeven
- 2 - schroeven
- 2 - Kabelbinders
- 1 - 4 mm inbussleutel
- 1 - 6 mm inbussleutel
- 1 - 5 mm inbussleutel
- 1 - M6/M8 sleutel
- 4 - M5 x 14 mm schroeven
- 4 - M6 x 14 mm schroeven
- 4 - M8 x 30 mm schroeven
- 4 - M8 x 50 mm schroeven
- 4 - rechthoekige onderleggingen
- 8 - Kleine afstandsringen
- 8 - Grote afstandsringen
- 1 - Vloeranker
- 1 - Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty

5 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.