

DVI – DisplayPort 変換ディスプレイアダプタ USBバスパワー対応 1920x1200

製品ID: DVI2DP2



DVI – DisplayPort 変換アダプタ。デスクトップコンピュータなどのDVIビデオソースをDisplayPort (DP)モニタ／プロジェクタに接続します。

このDVI –

DisplayPortコンバータはUSBパワーを使用し、コンピュータのUSBポートから給電します。かさばる外付け電源アダプタが必要なコンバータとは異なり、手軽に使えます。USBポートから電源を取るデバイスは、ACコンセントが不要なので、コンセントがない（または届きにくい）場所でもDVIコンピュータをDPプロジェクタやディスプレイに接続することができます。会議室やワークステーションで便利なソリューションとなります。

また、このDVI –

DPアダプタは、プラグアンドプレイに対応しており、ドライバその他のソフトウェアをコンピュータにインストールする必要がありません。

本アダプタを使用し、コンピュータの空きDVIポートに外付けモニタを接続できます。画面を追加するとマルチタスクがしやすくなり、より多くの作業をより短い時間で効率良く処理することができます。オフィスなどの環境で、複数の画面に渡って文書や表計算ワーキングを表示する際に便利です。

このDVI – DisplayPortアダプタは、1920x1200

または1080pのディスプレイ解像度に対応しています。コンピュータのグラフィックスカードに内蔵されたシングルリンクDVI-D機能をフル活用できるソリューションです。

認証、レポート、互換性



用途

- ・DVI対応のノートパソコン／デスクトップコンピュータをDisplayPort モニタに接続
- ・オフィスや共有デスクで外付けディスプレイを接続
- ・会議室やコンファレンス環境でDVIコンピュータをDisplayPortプロジェクタで共有

製品の特長

- ・幅広い互換性: USBパワーのシングルリンクDVI-D – DisplayPortアダプターでDVIソースをDisplayPortモニター、ディスプレイ、プロジェクター各種に接続。DVI-D出力対応のデスクトップPC、グラフィックカード、ノートパソコン用ドックなどで使用可能
- ・クリアな画質: 60Hzで1920x1200の解像度をサポート。鮮明な画像を表示するDVIオズ– DisplayPortメス変換アダプター
- ・USBパワー: 外付け電源不要、20cmの一体型USB電源ケーブルでUSBポートに接続(ビデオおよびデータ信号の伝送には非対応)
- ・簡単導入: ソフトウェア、ドライバのインストール不要。シンプルなプラグアンドプレイでセットアップが簡単なDVI-DPケーブル。Windows、Linux、Chrome OS、MacOS対応
- ・業界屈指の製品サポート: StarTech.comによる2年間保証付きDVI-D – DPビデオアダプター。無期限の無料テクニカルサポートを提供

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
AV入力	DVI-D
AV出力	DisplayPort
オーディオ	あり
チップセットID	Mega Chip – STDP2600

性能

Video Revision	DisplayPort 1.2
最大デジタル解像度	1920 x 1200 at 60Hz
対応解像度	1920x1200 1920x1080 (1080p) 1680x1050 (WSXGA+) 1600x1200 1600x900 1440x900 1400x1050 (SXGA+) 1366x768 1360x768 1280x1024 1280x960 1280x800 1280x768 (WXGA) 1280x720p (720p)

	1280x600
	1152x864
	1024x768
	800x600 (SVGA)
	640x480 (480p)
ワイド画面サポート	あり
MTBF	1,040,762時間
<hr/>	
コネクタ	
コネクタA	1 – DVI-D [25ピン] 1 – DisplayPort [20ピン]
<hr/>	
電源	
電源	USB電源
<hr/>	
環境条件	
動作温度	0° C to 55° C (32° F to 131° F)
保存温度	-10° C to 70° C (14° F to 158° F)
湿度	40%-50%RH
<hr/>	
物理的特徴	
色	ブラック
ケーブル長	615 mm [24.2 in]
製品縦	25.2 cm [9.9 in]
製品横	3.9 cm [1.5 in]
製品高さ	1.7 cm [0.7 in]
製品重量	96.0 g [3.4 oz]
<hr/>	
パッケージ情報	
パッケージ数量	1
パッケージ縦	17.2 cm [6.8 in]
パッケージ横	14.5 cm [5.7 in]
パッケージ高さ	3.3 cm [1.3 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	170.0 g [6.0 oz]
<hr/>	
箱に含まれているもの	

パッケージ内容

1 – DVI – DisplayPort アダプタ

1 – 61cm USB延長ケーブル

Warranty Information

Warranty

整備品2年保証

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。

