

DVI auf HDMI Konverter mit Audio - 1920x1080 - (Buchse/Buchse)

Produkt-ID: DVI2HDMIA



Mit dem DVI-auf-HDMI®-Konverter/-Adapter DVI2HDMIA mit Unterstützung für Full HD-Auflösung 1080p (1920x1080) können Sie eine DVI-D-Quelle mit begleitendem RCA-Audiosignal an einen HDMI-Monitor oder HDTV anschließen. Dieser kompakte Adapter ist eine kostengünstige Alternative zum Aufrüsten von Geräten für Kompatibilität und eine Plug and Play-Lösung zum Anschließen von Mac®, PC oder Heimkinogeräten an den DVI-Ausgang (digital) des Fernsehgeräts oder HDMI-Monitors. Die RCA Stereo Audio-Verbindungen integrieren das Audiosignal direkt in den HDMI-Ausgang, sodass nur ein einziges Kabel zum Zielgerät geführt werden muss. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Behalten Sie Ihren bestehenden HDMI®-Monitor, und verwenden Sie ihn mit Ihrem DVI-Gerät.
- Ideal für digitale Entertainment-Centers, Heimbüros, Besprechungszimmer in Unternehmen oder Verkaufsshows.
- Konvertieren Sie Ihre DVI- und Audio-Signale für Video- und Audio-Passthrough an ein HDMI-Kabel.
- Übermitteln Sie Audio-/Video-Inhalte von Ihrem PC oder Mac an Ihre A/V-Geräte (HDTV oder Empfänger) für eine größere Bildwiedergabe und lauterer Audioerlebnis.

Merkmale

- DVI-D-Video mit Audio-Passthrough an ein einziges HDMI®-Kabel
- Unterstützt HD-Auflösung 1080p (1920x1080)
- Unterstützt 2-Kanal-RCA-Audio
- Kompaktes Design
- Robustes Metallgehäuse

Hardware

Garantiebestimmung	2 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
AV-Eingang	DVI-D Audio RCA
AV-Ausgang	HDMI
Audio	Ja
Industrienormen	Standard HDMI®, HDCP-konform

Leistung

Max. Datenübertragungsraten	2,25 Gbit/s
Max. Digitalauflösungen	1080p / 1920x1080
Unterstützte Auflösungen	480i,576i,1080i Interlaced(50-60Hz) 480p,576p,720p,1080p Progressive(50-60Hz)
Breitbild unterstützt	Ja
Bandbreite	225MHz

Steckverbinder

Steckverbindertyp(en)	DVI-I (29-polig) Stereo Audio (2 x RCA)
-----------------------	--

HDMI (19-polig)

Spezielle
Hinweise/Anfo
rderungen

Hinweis	DVI-Signal muss DVI-D sein (nur digital).
---------	---

Anzeiger

LED-Anzeiger	Stromversorgungsanzeige Verbindungsanzeige
--------------	---

Strom

Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	0.5A
Ausgangsspannung	5 DC
Ausgangsstrom	2A
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	M
Stromverbrauch	5

Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Lagertemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Feuchtigkeit	10 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit

Physische
Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Stahl
Produktlänge	3.5 in [88.0 mm]



Produktbreite	1.0 in [25.5 mm]
Produkthöhe	2.7 in [68.0 mm]
Produktgewicht	4.0 oz [113.0 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	4.8 in [12.3 cm]
Package Width	6.8 in [17.2 cm]
Package Height	2.4 in [60.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	12.8 oz [362.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	DVI-auf-HDMI-Konverter
	Netzadapter
	Benutzerhandbuch

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

