

DVI-D - VGA変換アダプター / 19cm / 1920x1200 (1080p) / パッシブ / Micro USB
電源ケーブル付属 / モニター 変換コネクタ / ディスプレイ コンバーター

製品ID: DVI2VGAE



DVI-D出力端子をVGA機器に接続するアクティブ変換アダプタ。ノートパソコン/デスクトップパソコンのDVI出力ポートからVGAモニターやプロジェクターに接続できるため、費用をかけてDVI-D対応ディスプレイにアップグレードする必要がありません。

このDVI-D - VGA変換アダプタは、プレゼンテーションや資料等、ユーザが作成したコンテンツを簡単に出力することを意図しています。コンピュータを外付けディスプレイに接続してワークスペースを倍増し、生産性を向上させることが可能です。

このポータブルアダプタは、外付け電源なしで、標準電源をもつDVIバスをVGAに変換します。DVIポートからの供給電力が足りない場合は、同梱のUSBケーブルを使い、USB電源を取ることが可能です。

最大解像度は1080p (WUXGA)に対応しており、DVI-Dビデオソースを高画質VGAディスプレイに接続できる包括的なソリューションを提供します。

認証、レポート、互換性



用途

・デスクトップ/ノートパソコン等、デジタルDVI対応デバイスをVGAプロジェクターやディスプレイに接続

製品の特長

- ・最大解像度1920x1200
- ・外付け電源アダプタ不要

ハードウェア

保証に関する方針	3 Years
アクティブ または パッシブ	アクティブ
AV入力	DVI-D
AV出力	VGA
オーディオ	なし

性能

最大アナログ解像度	1920x1200
ワイド画面サポート	あり
MTBF	1,654,172時間

コネクタ

コネクタタイプ	Micro USB Type-B [5ピン]
コネクタA	1 - Micro USB Type-B [5ピン] 1 - DVI-D [25ピン]
コネクタB	1 - VGA (高密度D-Sub)[15ピン]

電源

消費電力(W)	1.3
---------	-----

環境条件

動作温度	0° C to 60° C (32° F to 140° F)
湿度	40%~85%相対湿度

物理的特徴

色	ブラック
ケーブル長	190 mm [7.5 in]
製品縦	24.8 cm [9.8 in]
製品横	4.5 cm [1.8 in]
製品高さ	1.5 cm [0.6 in]
製品重量	65.0 g [2.3 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
---------	---

パッケージ縦	17.7 cm [7.0 in]
パッケージ横	8.7 cm [3.4 in]
パッケージ高さ	2.2 cm [0.9 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	108.0 g [3.8 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - DVI-D - VGAアダプタコンバータ
	1 - 61cm USB type A - Micro USB type B ケーブル

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。