

DVI-D-naar-VGA actieve adapter / converterkabel - 1920x1200

Productcode: DVI2VGAE



Met de DVI2VGAE actieve DVI-D naar VGA-adapter kunt een digitale DVI-uitgang van uw desktop- of laptopcomputer op een VGA-monitor of -projector aansluiten, waardoor de upgradekosten naar een DVI-D compatibel scherm vervallen.

De DVI-D naar VGA adapter biedt een eenvoudige manier voor de output van door gebruikers gegenereerde inhoud zoals presentaties en werkdocumenten en kan ook worden gebruikt om uw productiviteit te verhogen door uw desktop uit te breiden met een secundaire monitor, waardoor de beschikbare werkruimte wordt verdubbeld.

Deze mobiele adapter zet een DVI-bus met standaard voedingsspanning om in VGA, zonder een externe voeding. Voor DVI-poorten met lage voedingsspanning wordt een USB-kabel meegeleverd waarmee het apparaat vanaf een willekeurige USB-voeding kan worden gevoed.

Deze actieve adapter ondersteunt resoluties tot 1920x1200 (WUXGA) en biedt een uitgebreide oplossing voor de aansluiting van een high-definition VGA-scherm op een DVI-D-videobron.

De DVI2VGAE DVI-D-naar-VGA-adapter wordt gedekt door een StarTech.com 3 jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Sluit digitale voor DVI geschikte apparaten, zoals uw laptop of desktopcomputer, aan op een VGA-projector of -scherm

Eigenschappen

- Maximale resolutie van 1920x1200
- Geen externe voedingsadapter nodig

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Active or Passive Adapter	Actief
AV-ingang	DVI-D
AV-uitgang	VGA
Audio	Nee

Prestaties

Maximale analoge resoluties	1920x1200
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
MTBF	1,654,172 uren

Connector(en)

Type connector(en)	USB Micro-B (5-polig)
Connector A	DVI-D (25-polig)
	USB Micro-B (5-polig)
Connector B	VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

Voeding

Vermogensopname	1.3
-----------------	-----

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Vochtigheid	40% - 85% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Kabellengte	7.5 in [19 cm]
Lengte product	9.8 in [24.8 cm]
Breedte product	1.8 in [45.0 mm]
Hoogte product	0.6 in [15.0 mm]
Gewicht product	2.7 oz [77.1 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	3.5 in [88.0 mm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.7 in [18.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.6 oz [73.4 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	DVI-D naar VGA Adapter Converter
	61 cm USB-type A naar micro-USB type B kabel

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

