

3m USB / デュアルリンクDVI-D / オーディオ / マイク 一体型KVM PC切替器用ケーブル

製品ID: DVID4N1USB10



オーディオ & マイク対応のデュアルリンクDVI-D KVMスイッチケーブル(3m)。DVIビデオ、USBマウスおよびキーボード、3.5mmオーディオ出力、マイクをコンパクトなケーブル1本に統合します。

この4-in-1 KVMケーブルは、デュアルリンクDVIをサポートしているUSB KVMスイッチでの使用に適した費用対効果の高い便利なソリューションです。このケーブルを使用し、HD出力用に設定された2台のパソコンで、USB周辺機器を共有することができます。

対応製品:

互換性のあるStarTech.com KVM製品は、別売アクセサリのセクションでご確認ください。

Atenモデル(CS1642、CS1644、CS1784、CS1782、CS1762、CS1764)

Avocentモデル(2SVDVI10-001、4SVDVI10-001、SC4UAD、SC420、SC440、SC540)

Belkinモデル(F1DN102D、F1DN104D、F1DD102L、F1DD104L)

Cables to goモデル(52047、52048)

認証、レポート、互換性



用途

・パソコンとデュアルリンクDVI +USB KVMスイッチを接続。オーディオ&マイクサポート機能をサポート

製品の特長

- ・ 4台の周辺機器のケーブルを1本に統合
- ・ デュアルリンクDVI-D信号サポート
- ・ DVI-Dシングルリンク信号およびデバイスへの下位互換性
- ・ HDTV品質以上の信号 (2560 x 1600 @ 60Hzおよびより低いリフレッシュレートでの高解像度)をサポート
- ・ DVI-D およびUSB 2.0仕様のすべてを満足し、規定仕様以上の性能を提供
- ・ デュアルリンクモードでDVI-D最大クロック周波数 (7.92 Gbps)をサポート

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル

コネクタ

コネクタA	2 – 3.5mmステレオミニ (3極)
	1 – DVI-D [25ピン]
	1 – USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
コネクタB	2 – 3.5mmステレオミニ (3極)
	1 – DVI-D [25ピン]
	1 – USB B [4ピン]

物理的特徴

色	ブラック
ケーブル長	3.0 m [10.0 ft]
製品縦	3.0 m [10.0 ft]
製品横	0.0 cm [0.0 in]
製品高さ	0.0 cm [0.0 in]
製品重量	0.6 kg [1.4 lb]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	33.0 cm [13.0 in]
パッケージ横	25.5 cm [10.0 in]
パッケージ高さ	4.0 cm [1.6 in]
工場出荷時 (パッケージ) 重量	0.6 kg [1.4 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容

1 - 4-in-1デュアルリンクDVI-D USB KVMケーブル オーディオ対応

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。