

2m DVI-Dデュアルリンク モニタ延長ケーブル オス - メス

製品ID: DVIDDMF2M



DVI-Dデュアルリンク延長ケーブル(2m)。デスクトップPCとDVIモニター、ノートパソコンとプロジェクタなどの間で接続距離を2m延長します。

最大で2560x1600の解像度と9.9Gbpsの転送レートに対応し、DVI DDWG規格に完全準拠しています。

認証、レポート、互換性



用途

- ・デスクトップ／ノートPCとDVI-Dデュアルリンクディスプレイ／プロジェクタの接続距離を2m延長

製品の特長

- ・最大解像度2560x1600に対応
- ・最大毎秒9.9Gbitの高速デジタル転送
- ・電波障害を排除するフェライトコア
- ・2重シールド(編組+アルミ箔)
- ・DVIディスプレイデバイスのホットプラグに対応
- ・DVI DDWG規格に準拠

ハードウェア

	保証に関する方針	Lifetime
	コネクタメッキ	ニッケル
	ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
コネクタ	コネクタA	1 – DVI-D [25ピン]
	コネクタB	1 – DVI-D [25ピン]
物理的特徴	色	ブラック
	ワイヤゲージ	28 AWG
	ケーブル長	2 m [6.6 ft]
	製品縦	2.0 m [6.6 ft]
	製品横	4.0 cm [1.6 in]
	製品高さ	1.6 cm [0.6 in]
	製品重量	253.0 g [8.9 oz]
パッケージ情報	パッケージ数量	1
	パッケージ縦	14.6 cm [5.7 in]
	パッケージ横	9.9 cm [3.9 in]
	パッケージ高さ	2.7 cm [1.1 in]
	工場出荷時 (パッケージ) 重量	263.0 g [9.3 oz]
箱に含まれているもの	パッケージ内容	1 – 2m DVI-D デュアルリンクモニタ延長ケーブル – オス/メス

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。