

Cavo di estensione per monitor DVI-D Dual Link 3m - M/F

ID prodotto: DVIDDMF3M



Il cavo di estensione DVI-D Dual Link DVIDDMF3M da 3 m consente di estendere il collegamento tra la workstation desktop workstation e il monitor DVI, il laptop e il proiettore fino a 3 metri.

Il cavo dual link supporta risoluzioni fino a 2560x1600 e velocità di trasmissione fino a 9,9 Gbits/sec ed è interamente conforme agli standard DDWG DVI.

Questo resistente cavo maschio a femmina DVI è progettato per fornire un'esperienza video digitale di alta qualità ed è coperto dalla garanzia a vita StarTech.com.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Consente di estendere la distanza di collegamento tra il computer desktop o laptop e un display o proiettore DVI-D fino a massimo 3 metri

Caratteristiche

- Supporta risoluzioni fino a 2560x1600
- Trasmissioni digitali ad alta velocità fino a 9,9 Gbit/sec
- Nuclei in ferrite per eliminare le interferenze elettromagnetiche
- Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia

- Supporta la funzione hot plug dei dispositivi DVI
- Conforme agli standard DDWG DVI

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride

Connettore/i

Connettore A	DVI-D (25 pin)
Connettore B	DVI-D (25 pin)

Caratteristiche
fisiche

Colore	Nero
Diametro filo	28 AWG
Lunghezza cavo	9.8 ft [3 m]
Lunghezza prodotto	9.8 ft [3 m]
Peso prodotto	14.1 oz [400 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Package Length	14.6 in [37.2 cm]
Package Width	5.4 in [13.6 cm]
Package Height	0.7 in [18 mm]
Peso spedizione (confezione)	14.1 oz [400 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	Cavo di estensione per monitor DVI-D Dual Link 3m - M/F
-----------------------------	--



* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

