

5m DVI-D Dual Link Monitor-Verlängerungskabel - St/Bu

Produkt-ID: DVIDDMF5M



Mit dem 5 m langen DVI-D-Dual Link-Verlängerungskabel DVIDDMF5M können Sie die Verbindung zwischen einer Desktop-Workstation und einem DVI-Monitor oder einem Laptop und einem Projektor um bis zu 5 Metern erweitern.

Das Dual Link-Kabel unterstützt Auflösungen von bis zu 2560x1600 und Übertragungsraten von bis zu 9,9 Gbit/s und ist vollständig mit DVI DDWG-Standards kompatibel.

Dieses strapazierfähige DVI-Stecker-auf-Buchse-Kabel wurde für ein hochwertiges digitales Videoerlebnis konzipiert und wird mit einer lebenslangen StarTech.com-Garantie geliefert.

Zertifikate, Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Erweitern Sie die Verbindungsentfernung zwischen Desktopcomputer oder Laptop und einem DVI-D Dual Link-Display oder -Projektor um bis zu 5 Metern

Merkmale

- Unterstützt Auflösungen bis zu 2560x1600
- Digitale Hochgeschwindigkeitsübertragungsraten bis zu 9,9 Gbit/s
- Ferritkerne eliminieren EMI-Interferenzen

- Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
- Unterstützt Hot Plug von DVI-Anzeigegeräten
- Entspricht den DVI DDWG-Normen

Hardware

Garantiebestimmung	Lifetime
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride

Steckverbinder

Steckverbinder A	DVI-D (25-polig)
Steckverbinder B	DVI-D (25-polig)

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Drahtstärke	28 AWG
Kabellänge	16.4 ft [5 m]
Produktlänge	16.4 ft [5 m]
Produktgewicht	17.8 oz [504 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Package Length	13.0 in [33 cm]
Package Width	10.0 in [25.5 cm]
Package Height	2.2 in [55 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	18.4 oz [521 g]



Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 5m DVI-D Dual Link-Monitorverlängerungskabel – Stecker/Buchse

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

