

DVI-Dデュアルリンクケーブル 10m オス/オス

製品ID: DVIDDMM10M



10m DVI-D

デュアルリンクケーブル。2つのDVIオスコネクタ(25ピン)がついており、デスクトップまたはノートパソコンとDVI-Dモニタやプロジェクタ間の接続距離が長い場合に便利なケーブルです。

この10m DVI-Dデジタルモニタケーブルは、最大2560x1600の解像度と毎秒9.9Gbitの転送レートに対応しています。また、DVI DDWG規格に完全準拠しています。

この高品質デジタルビデオケーブルは、優れた耐久性を実現するように設計・製造されています。

認証、レポート、互換性



用途

- デスクトップ/ノートパソコンをDVI-Dデュアルリンクディスプレイまたはプロジェクターに接続

製品の特長

- 最大解像度2560x1600に対応
- 最大毎秒9.9Gbitの高速デジタル転送
- 電波障害を排除するフェライトコア
- アルミニウムマイラー箔と編組シールド
- DVIディスプレイデバイスのホットプラグに対応

- ・DVI DDWG規格に準拠

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
コネクタメッキ	ニッケル
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド(編組+アルミ箔)
ファイア定格	CMG定格(汎用)
フェライト数	2
業界標準	DVI DDWG規格

コネクタ

コネクタA	1 - DVI-D [25ピン]
コネクタB	1 - DVI-D [25ピン]

物理的特徴

色	ブラック
コネクタタイプ	ストレート
ワイヤゲージ	28 AWG
ケーブル長	10 m [32.8 ft]
ケーブル外径	8.6 mm [0.3 in]
製品縦	10.0 m [32.8 ft]
製品横	0.0 cm [0.0 in]
製品高さ	0.0 cm [0.0 in]
製品重量	0.9 kg [2.0 lb]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	25.3 cm [10.0 in]
パッケージ横	25.5 cm [10.0 in]
パッケージ高さ	5.7 cm [2.2 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	0.9 kg [2.1 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容

1 - 10m DVI-Dデュアルリンク デジタルビデオモニタケーブル - オス/オス

Warranty Information

Warranty

整備品ライフタイム保証

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。

