

4.6m DVI-Dデュアルリンクケーブル DVI-D(オス) – DVI-D(オス) 2560x1600 ブラック

製品ID: DVIDDMM15



DVI-Dデュアルリンクケーブル(4.6m)。2本のオス DVI(25 ピン)コネクタが付いており、デスクトップ／ノートパソコンと DVI-Dモニター／プロジェクター間で信頼性の高い完全デジタル接続を行います。

この4.6m DVI-Dデジタルモニターケーブルは、最大解像度2560x1600、最大転送速度毎秒9.9 Gbitをサポートしており、DVI DDWG規格に完全準拠しています。

この高品質デジタルビデオ ケーブルは、優れた耐久性を実現するように設計・製造されています。

認証、レポート、互換性



用途

・デスクトップ/ ノートパソコンをDVI-Dデュアルリンクディスプレイまたはプロジェクターに接続

製品の特長

- ・最大解像度2560x1600に対応
- ・最大毎秒9.9Gbitの高速デジタル転送
- ・電波障害を排除するフェライトコア
- ・2重シールド(編組＋アルミ箔)
- ・DVIディスプレイデバイスのホットプラグ対応
- ・DVI DDWG規格に準拠

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
コネクタメッキ	ニッケル
ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド(編組+アルミ箔)
業界標準	DVI DDWG規格

コネクタ

コネクタA	1 - DVI-D [25ピン]
コネクタB	1 - DVI-D [25ピン]

環境条件

動作温度	0° C to 50° C (32° F to 122° F)
保存温度	-20 to 70° C (-4° F to 158° F)
湿度	0 ~ 95%

物理的特徴

色	ブラック
ワイヤゲージ	28 AWG
ケーブル長	4.6 m [15.0 ft]
製品縦	4.6 m [15.0 ft]
製品横	3.8 cm [1.5 in]
製品高さ	1.0 cm [0.4 in]
製品重量	0.5 kg [1.1 lb]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	17.7 cm [7.0 in]
パッケージ横	19.4 cm [7.6 in]
パッケージ高さ	5.7 cm [2.2 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	0.5 kg [1.1 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - 4.5m DVI-Dデュアルリンクケーブル - オス / オス
---------	-------------------------------------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。