

## Câble d'écran Dual Link DVI-D 30cm - M/M

Product ID: DVIDDMM1



Le câble Dual Link DVI-D DVIDDMM1 de 30 cm comporte deux connecteurs DVI mâles (à 25 broches). Il assure une connexion fiable à la pureté numérique entre votre ordinateur portable ou de bureau et un écran ou un vidéoprojecteur DVI-D.

Ce câble d'écran numérique DVI-D de 30 cm prend en charge des résolutions allant jusqu'à 2560 x 1600 et des débits de transmission jusqu'à 9,9 Gbits/s. Il est pleinement compatible avec les normes DVI du DDWG.

Conçu et fabriqué pour une durabilité optimale, ce câble vidéo numérique de qualité supérieure bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Connectez votre ordinateur portable ou de bureau à un écran ou à un vidéoprojecteur DVI-D Dual Link.

### Features

- Prend en charge des résolutions jusqu'à 2560 x 1600
- Transmission numérique haute vitesse pouvant atteindre jusqu'à 9,9 Gbits/s
- Les tores magnétiques éliminent les interférences EMI.
- Respecte les normes DVI du DDWG
- Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
- Prise en charge du branchement à chaud de périphériques d'affichage DVI

Matériel	Warranty	Lifetime
	Placage du connecteur	Nickel
	Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
	Type de blindage du câble	Aluminum-Mylar Foil with Braid
	Résistance au feu	CMG Rated (General Purpose)
	Normes de l'industrie	DVI DDWG Standard
Connecteur(s)	Connecteur A	DVI-D (25 pin)
	Connecteur B	DVI-D (25 pin)
Caractéristiques physiques	Couleur	Black
	Calibre du fil	28 AWG
	Longueur de câble	12.0 in [3.0 cm]
	Longueur du produit	12.0 in [3.0 cm]
	Largeur du produit	1.6 in [39.6 mm]
	Hauteur du produit	0.6 in [16 mm]
	Poids du produit	3.2 oz [91.500 g]
Informations d'emballage	Package Length	8.7 in [2.2 cm]
	Package Width	7.9 in [2.0 cm]
	Package Height	0.0 in [0.100 mm]
	Poids brut	3.6 oz [102.000 g]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	Câble Dual Link DVI-D 30 cm - M/M

\*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

