

DVI-Dデュアルリンクケーブル 30cm オス/オス

製品ID: DVIDDMM1



DVI-Dデュアルリンクケーブル(30cm)。2本のオス DVI(25 ピン)コネクタが付いており、デスクトップ／ノートパソコンと DVI-Dモニター／プロジェクター間で信頼性の高い完全デジタル接続を行います。

この30cm DVI-Dデジタルモニターケーブルは、最大解像度2560x1600、最大転送速度毎秒9.9 Gbitをサポートしており、DVI DDWG規格に完全準拠しています。

この高品質デジタルビデオ ケーブルは、優れた耐久性を実現するように設計・製造されています。

認証、レポート、互換性



用途

・デスクトップ／ノートパソコンをDVI-Dデュアルリンクディスプレイまたはプロジェクターに接続

製品の特長

- ・最大解像度2560x1600に対応
- ・最大毎秒9.9Gbitの高速デジタル転送
- ・電波障害を排除するフェライトコア
- ・2重シールド(編組＋アルミ箔)
- ・DVIディスプレイデバイスのホットプラグ対応
- ・DVI DDWG規格に準拠

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
コネクタメッキ	ニッケル
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
ファイア定格	CMG定格 (汎用)
業界標準	DVI DDWG規格

コネクタ

コネクタA	1 – DVI-D [25ピン]
コネクタB	1 – DVI-D [25ピン]

環境条件

動作温度	0° C to 50° C (32° F to 122° F)
保存温度	-20 to 70° C (-4° F to 158° F)
湿度	0 ~ 95%

物理的特徴

色	ブラック
ワイヤゲージ	28 AWG
ケーブル長	0.3 m [1.0 ft]
製品縦	30.5 cm [12.0 in]
製品横	4.0 cm [1.6 in]
製品高さ	1.6 cm [0.6 in]
製品重量	91.5 g [3.2 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	14.3 cm [5.6 in]
パッケージ横	20.0 cm [7.9 in]
パッケージ高さ	3.2 cm [1.3 in]
工場出荷時 (パッケージ) 重量	108.0 g [3.8 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 – 30cm DVI-Dデュアルリンクケーブル オス / オス
---------	-----------------------------------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。