

## 1 m Dual Link-DVI-D-Kabel Stecker/Stecker - 25-poliges DVID-Digital Monitor-Kabel

Produkt-ID: DVIDDMM1M



Das 1 m lange DVI-D-Dual Link-Kabel DVIDDMM1M ist mit zwei 25-poligen DVI-Steckern ausgestattet und bietet eine rein digitale Verbindung zwischen Ihrem Desktopcomputer oder Laptop und einem DVI-D-Monitor oder -Projektor.

Das 1 m lange digitale DVI-D-Monitorkabel unterstützt Auflösungen bis zu 2560x1600 und Übertragungsraten bis zu 9,9 Gbit/s und ist vollständig mit DVI DDWG-Standards kompatibel.

Dieses hochwertige digitale Videokabel wurde für maximale Strapazierfähigkeit entwickelt und gefertigt und besitzt eine lebenslange StarTech.com-Garantie.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

### Anwendungen

- Schließen Sie Desktopcomputer oder Laptop an ein/en DVI-D-Dual Link-Display oder -Projektor an

### Merkmale

- Ferritkern eliminiert EMI-Interferenzen
- Unterstützt Auflösungen bis zu 2560x1600
- Unterstützt Hot Plug von DVI-Anzeigegeräten
- Entspricht den DVI DDWG-Normen

- Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
- Digitale Hochgeschwindigkeitsübertragungsrate bis zu 9,9 Gbit/s

---

#### Hardware

Garantiebestimmung	Lifetime
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

---

#### Steckverbinder

Steckverbinder A	DVI-D (25-polig)
Steckverbinder B	DVI-D (25-polig)

---

#### Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Drahtstärke	28 AWG
Kabellänge	39.4 in [100 cm]
Produktlänge	39.4 in [100.0 cm]
Produktbreite	1.6 in [39.6 mm]
Produkthöhe	0.6 in [16 mm]
Produktgewicht	7.3 oz [207.0 g]

---

#### Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Package Length	7.9 in [20.0 cm]
Package Width	8.7 in [22.0 cm]



Package Height 0.0 in [0.1 mm]

Versandgewicht (Verpackung) 7.7 oz [218.0 g]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 1m DVI-D Dual Link-Monitorkabel – Stecker/Stecker

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

