

Cavo DVI-D Dual Link per Monitor M/M - Cavo DVI-D per monitor Digitali maschio maschio a 25 pin 2560 x 1600 - 1m

ID prodotto: DVIDDMM1M



Il cavo DVI-D Dual Link DVIDDMM1M da 1 m presenta 2 connettori DVI maschi (25 pin) e offre un collegamento affidabile, interamente digitale tra il computer desktop o laptop e un monitor o proiettore DVI-D.

Il cavo per monitor digitale DVI-D da 1 m supporta risoluzioni fino a 2560x1600 e velocità di trasmissione fino a 9,9 Gbits/sec ed è interamente conforme agli standard DDWG DVI.

Questo cavo video digitale di alta qualità è progettato e realizzato per la massima durabilità.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Permette di collegare il computer desktop o laptop a un display o proiettore DVI-D Dual Link

## Caratteristiche

- Supporta risoluzioni fino a 2560x1600
- Trasmissioni digitali ad alta velocità fino a 9,9 Gbit/sec

- Nuclei in ferrite per eliminare le interferenze elettromagnetiche
- Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia
- Supporta la funzione hot plug dei dispositivi DVI
- Conforme agli standard DDWG DVI

---

#### Hardware

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Norme di garanzia             | Lifetime                              |
| Numero di conduttori          | 24                                    |
| Placcatura connettori         | Nichel                                |
| Tipo guaina cavo              | PVC - Polyvinyl Chloride              |
| Tipo schermatura cavo         | Foglio di alluminio mylar con treccia |
| Classe di resistenza al fuoco | Classe CMG (uso generale)             |
| Numero di ferriti             | 2                                     |
| Standard del settore          | DVI DDWG Standard                     |

---

#### Connettore/i

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Connettore A | 1 - DVI-D (25 pin) |
| Connettore B | 1 - DVI-D (25 pin) |

---

#### Caratteristiche fisiche

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Colore             | Nero               |
| Diametro filo      | 28 AWG             |
| Lunghezza del cavo | 3.3 ft [1 m]       |
| Lunghezza prodotto | 39.4 in [100.0 cm] |
| Larghezza prodotto | 1.6 in [4.0 cm]    |
| Altezza prodotto   | 0.6 in [1.6 cm]    |
| Peso prodotto      | 7.3 oz [207.0 g]   |

---

Informazioni  
confezione

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Quantità confezione             | 1                |
| Lunghezza Confezione            | 7.4 in [18.8 cm] |
| Package Width                   | 7.6 in [19.4 cm] |
| Package Height                  | 1.7 in [4.3 cm]  |
| Peso spedizione<br>(confezione) | 7.9 oz [224.0 g] |

---

Contenuto della  
confezione

|                             |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Incluso nella<br>confezione | 1 - Cavo per monitor DVI-D Dual Link 1m - M/M |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.