

1 m Dual Link DVI-D-kabel - M/M

Produkt ID: DVIDDMM1M



DVIDDMM1M 1 m DVI-D Dual Link-kabeln har 2 DVI-hankontakter (25-stifts) och ger en pålitlig och helt digital anslutning mellan din stationära eller bärbara dator och en DVI-D-skärm eller -projektor.

Den 1 m digitala DVI-D-skärmkabeln stöder upplösningar på upp till 2560x1600 och överföringshastigheter på upp till 9,9 Gbit/s och är helt kompatibel med DVI DDWG-standarder.

Denna digitala videokabel av hög kvalitet är designad och tillverkad för maximal hållbarhet.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Anslut din stationära eller bärbara dator till en DVI-D Dual Link-skärm eller -projektor

Funktioner

- Stöder en maximal upplösning på 2560x1600
- Digitala höghastighetsöverföringar på upp till 9,9 Gbit/s
- Magnetkärna eliminerar elektromagnetisk interferens

- Aluminiummylarfolie med flätat skydd
- Stöder hot-plug av DVI-skärmar
- Uppfyller DVI DDWG-standard

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Antal ledare	24
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning
Brandteknisk klass	CMG-klass (General Purpose)
Antal ferriter	2
Industristandarder	DVI DDWG Standard

Kontakt(er)

Connector A	1 - DVI-D (25-stifts)
Connector B	1 - DVI-D (25-stifts)

Utseende

Färg	Svart
Tråddimension	28 AWG
Kabellängd	3.3 ft [1 m]
Produktlängd	39.4 in [100.0 cm]
Produktbredd	1.6 in [4.0 cm]
Produkthöjd	0.6 in [1.6 cm]
Produktvikt	7.3 oz [207.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
-------------------	---

Paketets längd	7.4 in [18.8 cm]
Paketets bredd	7.6 in [19.4 cm]
Paketets höjd	1.7 in [4.3 cm]
Fraktvikt (förpackning)	7.9 oz [224.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - 1 m Dual Link DVI-D-skärmkabel M/M
-----------------	--

Warranty
Information

Warranty	Livslängd
----------	-----------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.