

6.1m DVI-Dデュアルリンクケーブル オス/オス

製品ID: DVIDDMM20



6.1m DVI-D

デュアルリンクケーブル。2つのDVIオスコネクタ(25ピン)がついており、デスクトップまたはノートパソコンとDVI-Dモニターやプロジェクタ間の接続距離が長い場合に便利なケーブルです。

この6.1m DVI-Dデジタルモニターケーブルは、最大2560x1600の解像度と毎秒9.9Gbitの転送レートに対応しています。また、DVI DDWG規格に完全準拠しています。

この高品質デジタルビデオケーブルは、優れた耐久性を実現するように設計・製造されています。

認証、レポート、互換性



用途

・デスクトップ/ ノートパソコンをDVI-Dデュアルリンクディスプレイまたはプロジェクターに接続

製品の特長

- ・最大解像度2560x1600に対応
- ・最大毎秒9.9Gbitの高速デジタル転送
- ・電波障害を排除するフェライトコア
- ・アルミニウムマイラー箔と編組シールド
- ・DVIディスプレイデバイスのホットプラグに対応

・ DVI DDWG規格に準拠

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
コネクタメッキ	ニッケル
ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド(編組+アルミ箔)
業界標準	DVI DDWG規格

コネクタ

コネクタA	1 - DVI-D [25ピン]
コネクタB	1 - DVI-D [25ピン]

環境条件

動作温度	0° C to 50° C (32° F to 122° F)
保存温度	-20 to 70° C (-4° F to 158° F)
湿度	0 ~ 95%

物理的特徴

色	ブラック
ワイヤゲージ	28 AWG
ケーブル長	6.1 m [20.0 ft]
製品縦	6.1 m [20.0 ft]
製品重量	609 g [21.5 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	20.7 cm [8.1 in]
パッケージ横	22.3 cm [8.8 in]
パッケージ高さ	5.6 cm [2.2 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	0.7 kg [1.4 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - 6m DVI-D デュアルリンクケーブル オス/オス
---------	--------------------------------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。