

DVI-D Dual Link kabel - M/M - 6 m

Productcode: DVIDDMM20



De DVIDDMM10M20 6 m DVI-D Dual Link-kabel heeft 2 mannelijke DVI (25-polige) connectors en is 6 meter lang, en dus bij uitstek geschikt voor verbindingen over grote afstanden tussen uw desktop of laptop en een DVI-D-scherf of -projector.

De 6 m lange DVI-D digitale beeldschermkabel ondersteunt resoluties tot 2560x1600 en transmissiesnelheden tot 9,9 Gbit/sec en is volledig compatibel met DVI DDWG-standaards.

Deze hoogwaardige digitale videokabel, ontworpen en gemaakt voor maximale duurzaamheid, heeft levenslange garantie van StarTech.com.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Sluit uw desktop of laptop aan op een DVI-D Dual Link-scherf of -projector

### Eigenschappen

- Ondersteuning van resoluties tot 2560x1600
- High-speed digitale transmissiesnelheid tot 9,9 Gbit/sec
- Ferrietkern elimineert EMI-interferentie
- Voldoet aan de DVI DDWG-specificaties

- Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
- Ondersteunt hot-plugging van DVI-beeldschermen

---

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Nikkel
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Industriestandaarden	DVI DDWG Standard

---

Connector(en)

Connector A	DVI-D (25-polig)
Connector B	DVI-D (25-polig)

---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Draaddikte	28 AWG
Kabellengte	20.0 ft [6.1 m]
Lengte product	20.0 ft [6.1 m]
Gewicht product	21.5 oz [609 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	13.0 in [33 cm]
Package Width	10.0 in [25.5 cm]
Package Height	1.6 in [40 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	22.1 oz [627 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	6 m DVI-D Dual Link kabel - M/M
-------------	---------------------------------



---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

