

25 ft DVI-D Dual Link Cable - M/M

Produkt-ID: DVIDDMM25



The DVIDDMM25 25ft DVI-D Dual Link cable features 2 male DVI (25-pin) connectors and offers 25 feet in cable length, making it perfect for longer connections between your desktop or laptop computer and a DVI-D monitor or projector.

The 25 ft DVI-D digital monitor cable supports resolutions of up to 2560x1600 and transmission rates of up to 9.9 Gbits/sec and is fully compliant with DVI DDWG standards.

Designed and constructed for maximum durability, this high quality digital video cable is backed by StarTech.com's Lifetime Warranty.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Schließen Sie Desktopcomputer oder Laptop an ein/en DVI-D-Dual Link-Display oder -Projektor an

Merkmale

- Unterstützt Auflösungen bis zu 2560x1600
- Digitale Hochgeschwindigkeitsübertragungsrate bis zu 9,9 Gbit/s

- Ferritkern eliminiert EMI-Interferenzen
- Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
- Unterstützt Hot Plug von DVI-Anzeigegeräten
- Entspricht den DVI DDWG-Normen

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Feuerwiderstandssklasse	Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)
Anzahl von Ferrit-Kernen	2
Industrienormen	DVI DDWG Standard

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - DVI-D (25-polig)
Steckverbinder B	1 - DVI-D (25-polig)

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Lagertemperatur	-20 to 70°C (-4°F to 158°F)
Feuchtigkeit	0 bis 95%

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Drahtstärke	28 AWG
Kabellänge	25.0 ft [7.6 m]
Produktlänge	25.0 ft [7.6 m]

Produktbreite	0.0 in [0.0 mm]
Produkthöhe	0.0 in [0.0 mm]
Produktgewicht	1.7 lb [0.8 kg]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketslänge	10.2 in [26.0 cm]
Paketbreite	9.9 in [25.1 cm]
Pakethöhe	2.3 in [5.9 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.7 lb [0.8 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 25 ft DVI-D Dual Link Cable - M/M
--------------------	---------------------------------------

Garantieinformationen

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.